


10-polige Ausführung
10 poles version

PA 66
UL 94 V-2



ⓑ Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0,2	l±0,05	Typ type
Z7.261.12MM.0	2			IVBWKF 4 - 2
Z7.261.13MM.0	3	17,8	12	IVBWKF 4 - 3
Z7.261.14MM.0	4	23,8	18	IVBWKF 4 - 4
Z7.261.15MM.0	5	29,8	24	IVBWKF 4 - 5
Z7.261.16MM.0	6	35,8	30	IVBWKF 4 - 6
Z7.261.17MM.0	7	41,8	36	IVBWKF 4 - 7
Z7.261.18MM.0	8	47,8	42	IVBWKF 4 - 8
Z7.261.19MM.0	9	53,8	48	IVBWKF 4 - 9
Z7.261.20MM.0	10	59,8	54	IVBWKF 4 - 10

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2001	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	04.07.	TRESCHAN		
	/			geprüft checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand. check	-	-		
	/	Maßstab/Scale	2:1	Maße in mm/Dimensions are in mm				
	/	Vol.	mm ³	Offl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for:		
b	24.01.2006/		wieland	Type	Benennung/Title			
a	26.07.2005/			Typ	VERBINDUNGSSTECKER			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			IVB WKF	insulated jumper bar			
Änderung/Revision				4 - ..				