


貫通型端子盤

Through-type Terminal Block





ピッチ／Pitch 13mm

型 名 Type Number	F2050E
定 格 Rating	AC660V 30A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	3.5mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/4 単位／Unit mm



- 注文方法：型名 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電埋込金具 Terminal	黄 銅 Brass	C3604B		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M4×0.7×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW.SWセムスバインド Type③

極数／Poles	2 P	3	4	6	8	10	12
A	49	62	75	101	127	153	179
B	39	52	65	91	117	143	169
C	29	42	55	81	107	133	159