




TM-133 ベルトマグネット

Magnetic Belt



特長

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。

用途

各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等

仕様

使用温度範囲：-20℃～80℃

材料配分：磁性分 85～90%

Characteristic

The belt is not chipped or cracked by using flexible material and has an excellent workability. Excellent performance on heat-resistance, weather resistance, chemical resistance and magnetic property.

Application

Office utilities / Toys / Home appliances / Advertisement and publicity media / Instant magnets / Catch, etc.


Specification

Operating Temp. Range：-20℃～80℃

Material Content：Magnetic Body 85～90%

材質と処理 Material & Finish

材質 Material	処理 Finish
バリウム系フェライト、プラスチック Flexible Bonded Ferrite Magnet	黒茶色 Blackish Brown



寸法・仕様表 Size List & Specification

※切断、その他加工をする場合は、納期についてご相談ください。 If you need the magnet cut or processed, please contact us for the price and delivery date.

型番 Model No.	呼び Nominal	A	B	定尺 (m) Standard Length (m)	自重 (g/ 定尺) Net Weight (g/standard length)	価格 (円 /1m) Price (yen)
TM-133-1	BM703	7	3	30	2400	¥340
TM-133-2	BM804	8	4		3600	¥370
TM-133-3	BM1002	10	2	50	3800	¥340
TM-133-4	BM1003		3		3400	¥375
TM-133-5	BM1503				5100	¥555
TM-133-6	BM1533	15	3.3	30	5600	¥575
TM-133-7	BM1504		4		6800	¥745
TM-133-8	BM1904	19			8600	¥920
TM-133-9	BM2203	22	3		7500	¥860
TM-133-10	BM2204				8400	¥1,030
TM-133-11	BM2504	25	4	25	9500	¥1,135
TM-133-12	BM3004	30			11400	¥1,345