






裏蝶番 1 型
CONCEALED HINGESB-2008
チタン製B-1008
ステンレス製B-8
鉄製

B-1008-1

パネルと蝶番の作動干渉は
W5寸法を参考に現品と合
せて御確認ください。B-2008-15
B-1008-1・B-8-1
B-1008-5・B-8-5E形止め輪B-1024 用溝 (呼び-d)
Groove for E-shaped
retaining ring (nominal -d)B-2008-12
B-2008-14
B-1008-2・B-8-2
B-1008-3・B-8-3
B-1008-4・B-8-4E形止め輪B-1024 用溝 (呼び-d)
Groove for E-shaped
retaining ring (nominal -d)

[B-2008]

仕 様 ●材 質: 純チタン2種
●表面仕上: ビーズショット処理

用 途 ●港湾設備機器・配分電盤・制御盤・海洋機器・船舶・屋外用機器・表面処理機器

[B-1008]

仕 様 ●材 質: ステンレス鋼板 (SUS304)
●表面仕上: 光沢/平行研磨

用 途 ●配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器




[B-8]

仕 様 ●材 質: 羽根: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
軸: 冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH)

●表面仕上: 羽根: 防錆処理
軸: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用 途 ●配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
●標準在庫品 (チタン製品はお問合せください)
●B-1008-16・B-8-16は抜き型も製作致します。
●E形止め輪は付属されておりません。
B-1024 (773ページ) をご参照ください。

Remarks ●E-shaped retaining ring is not included.
See page 773.

B-2008-16
B-1008-16
B-8-16使用例
Example of
application

●抜き型で取付けが簡単です。
●扉の取外しが可能です。
●It's slip-joint type so installation is simple.
●Removing the door is possible.

商品番号 (Ti) Product No.	RoHS	CAD	L	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	(H2)	t	φD	N	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
固定型 Fixes type																数量 Quantity	単価 Price
B-2008-12	●	2D/3D	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	70	12885		
B-2008-14	●	2D/3D	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	24	12886		
B-2008-15	●	2D/3D	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	20	12887		
B-2008-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	13	22	3.2	1.5	3	3	12	12888		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 (SUS304) Product No.				L	W ₁	W ₂	W ₃	(W ₄)	W ₅	(H ₁)	(H ₂)	t	φD	N	※ d (商品番号) Product No.	縦2ヶ使用時 参考質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically	製品 質量 (g) Mass	コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price				
抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type																	抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
B-1008-1	B-1008-11	●	2D/3D	65	86	28	58	26	28	42	6.3	3.0	6	5	5(B-1024-5)	25	245	11295	10607	¥870	¥870	16個～	¥835	16個～	¥835	
B-1008-2	B-1008-12	●	2D/3D	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	5(B-1024-5)	12	120	11296	10608	¥550	¥550	20個～	¥528	20個～	¥528	
B-1008-3	B-1008-13	●	2D/3D	40	70	22	48	21	23	35	5.1	2.0	6	3	5(B-1024-5)	9	95	11297	10609	¥530	¥530	20個～	¥509	20個～	¥509	
B-1008-4	B-1008-14	●	2D/3D	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	6	45	11298	10610	¥380	¥380	20個～	¥365	20個～	¥365	
B-1008-5	B-1008-15	●	2D/3D	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	4	35	11299	10611	¥360	¥360	20個～	¥346	20個～	¥346	
	B-1008-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	13	22	3.1	1.5	3	3		3	20		10612	¥200			40個～	¥192		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 (SPCC) Product No.				L	W ₁	W ₂	W ₃	(W ₄)	W ₅	(H ₁)	(H ₂)	t	φD	N	※ d (商品番号) Product No.	縦2ヶ使用時 参考質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically	製品 質量 (g) Mass	コード Code		単 価 Price	量販価格 Bulk Price				
抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type																	抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type		数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	
B-8-1	B-8-11	●	2D/3D	65	85	28	57	25	27	43	6.4	3.2	6	5	5(B-1024-5)	25	256	10060	10065	¥240	¥250	50個～	¥231	50個～	¥240
B-8-2	B-8-12	●	2D/3D	50	80	25	55	20	26	38	5.1	2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	12	136	10061	10066	¥160	¥170	60個～	¥154	80個～	¥164
B-8-3	B-8-13	●	2D/3D	40	72	22	50	18	23	35		2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	9	102	10062	10067	¥140	¥150	60個～	¥134	100個～	¥144
B-8-4	B-8-14	●	2D/3D	32	65	23	42	17.5	16	28		2.3	4.4	3	3(B-1024-3)	6	66	10063	10068	¥120	¥130	60個～	¥115	100個～	¥125
B-8-5	B-8-15	●	2D/3D	25	65.5	23	42.5	19	15	27	2.3	3		3(B-1024-3)	4	51	10064	10069	¥120	¥120	60個～	¥116	100個～	¥116	
	B-8-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	14	23	3.8	2.0	3	3		3	28		10070	¥80			100個～	¥77	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。