




Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
panel piercing

Components

centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class (mated)
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Montagebohrung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse (im gesteckten Zustand)
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G 1(RG-58C/U);
7806A; 9907; CNT-195; HPF 195; KX 15; LMR-195;
RG-58C/U; WCX195

IEC 61169-8
A1105
crimp
crimp
>500
Z004

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
Cu
PE-LD
NBR

Finish / Oberfläche

Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

50 Ω
0 - 4 GHz
typ.: 1 GHz -24 dB; 2 GHz -20 dB;
3 GHz -18 dB
≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1.5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

Ⓐ -30°C / +75°C
IP 54 (IEC 60529)
2002/95/EC

a	23508	21.12.11	GB	2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	20.09.	GB			
				gepr./ appr.	20.09.11	BJ			
				Norm/ stand.					Oberfläche/ finish
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01001A1379							
	Ersatz für/ replaces								
Änd./ rev. /trac.	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Original : DIN A4					
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1					