

EURONORD PCT 121211



Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	122	120	105	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	4.8	4.7	4.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: Polycarbonat				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe: Klar transparent				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelfarbe: Rostfreier Stahl				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial: Polyurethan				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Zubehör:				Gost R
TM 1212	Montageplatte			
TRM 0812	Tragschiene TS 15			
TRM 1212	Tragschiene TS 15			
TRH 1212	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 122x120x65-105

