

Lötfreie Kabelverbindungen

Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung

Technische Daten

- Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberfläche auf Anfrage
- auch mit Sichtloch lieferbar
- auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228

Querschnitt [mm²]	Bolzen Ø (mm)	Art.Nr.	W	Øi	Øe	C1	C2	a	L	
1,5	4	18 0660	6,5	1,9	3,3	3,5	5	6	17	736307
2,5	4	18 0670	8	2,3	3,9	3,8	6,1	6,9	20,1	736321
	5	18 0672	8	2,3	3,9	3,8	6,1	6,9	20,1	736335
	6	18 0674	10,7	2,3	3,9	6,1	8,1	6,9	25,2	736348
	8	18 0676	12	2,3	3,9	6,1	8,1	6,9	25,2	736361
6	6	18 0694	10	3,5	6,5	6,8	6,5	9	26,5	736374
	10	18 0697	15	3,5	6,5	9,8	9,5	9	32,5	736388
10	5	18 0700	12	4,5	7	6,8	6,5	10	28	736401
	6	18 0702	12	4,5	7	6,8	6,5	10	28	736414
	8	18 0704	15	4,5	7	9,8	9,5	10	34	736428
	10	18 0705	17	4,5	7	11,8	11,5	10	38	736441
	12	18 0706	19	4,5	7	13	12,5	10	41	736453
16	5	18 0709	12	5,5	8,5	6,8	6,5	13	31,5	736465
	6	18 0710	12	5,5	8,5	6,8	6,5	13	31,5	736478
	8	18 0712	15	5,5	8,5	9,8	9,5	13	37,5	736492
	10	18 0714	17	5,5	8,5	11,8	11,5	13	41,5	736507
	12	18 0715	19	5,5	8,5	13	12,5	13	44	736529
25	5	18 0718	14	7	10	7	7	15	35,5	736548
	6	18 0720	14	7	10	7	7	15	35,5	736565
	8	18 0722	16	7	10	9,5	9,5	15	40,5	736581
	10	18 0724	18	7	10	11,5	11,5	15	44,5	736598
	12	18 0725	19	7	10	13	13,5	15	48	736613
35	6	18 0730	17	8,5	12	7	7	17	39	736629
	8	18 0732	17	8,5	12	9,5	9,5	17	44	736646
	10	18 0734	19	8,5	12	11,5	11,5	17	48	736663
	12	18 0735	21	8,5	12	13	13,5	17	51,5	736679
50	6	18 0739	20	10	14	9,5	9,5	19	47	736695
	8	18 0740	20	10	14	9,5	9,5	19	47	736710
	10	18 0742	20	10	14	11,5	11,5	19	51	736725
	12	18 0744	23	10	14	13	13,5	19	54,5	736742
70	6	18 0749	23	12	16,5	10	10	21	53	736757
	8	18 0750	23	12	16,5	11,5	11,5	21	54	736771
	10	18 0752	23	12	16,5	11,5	11,5	21	54	736785
	12	18 0754	23	12	16,5	13	13,5	21	57,5	736800
95	8	18 0759	26	13,5	18	11,5	11,5	25	59	736815
	10	18 0760	26	13,5	18	11,5	11,5	25	59,5	736828