




AIMANT DE COMMANDE ENROBE MOULDED CONTROL MAGNET

P6250000

P4200000


P3150000

Dimensions / Outlines



aimant centré dans la partie grisée
magnet is centred on grey part

Aimant enrobé / Moulded magnet



Référence Reference	Aimant inclus Magnet enclosed
P6250000	U6250000
P4200000	U4200000
P3150000	U3150000

Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us

Caractéristiques / Data

Aimants ALNICO 500 aimantés suivant la longueur / Alnico magnets magnetized along the length

Tolérance de dimensions / Thickness and length margin

± 0,2 mm

Température max pour les aimants enrobés / Max temperature (moulded magnets)

100 °C

Champ coercitif "Hc" / Coercitivity

52 à 56 KA/m

Rémanence "Br" / Remanence

1,1 à 1,4 T



ISO 9001
N° 1993/1106a

Proud to serve you

celduc®
r e l a i s

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE www.celduc.com E-Mail : celduc.relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19