



FASTECH® Klett-Kabelbinder

ETK FAST-Straps Klett-Kabelbinder
und ETN-FAST-Strap Meterware
für einfaches Kabelmanagement

Produkt-Informationen

Produktname

- ETK FAST-Straps
- ETN FAST-Strap Meterware

Produktgruppe

Klett-Kabelbinder

Beschreibung

ETK FAST-Straps (fertige Klett-Kabelbinder) und ETN FAST-Strap Meterware (zum selber ab- und zuschneiden), sind ein neue und kostengünstige Produkte für den europäischen Markt: Verbindungstechnik ohne Werkzeug!

- unterschiedliche Abmessungen und Modelle
- einfaches, schnelles und praktisches Öffnen & Schliessen
- es werden keine Werkzeuge benötigt
- 500 mal wieder verwendbar
- einfaches Kabelmanagement
- Kabel können gruppiert werden und bleiben verbunden
- schonender Verschluss
- für alle Arten von Kabeln (Lichtleiterkabel, Netzkabel usw.) geeignet
- farbliche Kennzeichnung von Kabeln durch verschiedene Farben
- lieferbar in 6 Farben (Standard schwarz und weiss)
- wetter- und wasserbeständig
- auf Wunsch unter dem Hakenband individuell bedruckbar

Anwendung

ETK FAST-Straps oder ETN FAST-Strap Meterware einfach um die zu bündelnden Kabel wickeln und mit sich selbst verkleben.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:

... in der Industrie:

um Bündel von Lichtleiterkabeln, Netzkabeln und alle anderen Arten von Kabeln zusammenzufassen, zu ordnen, zu sichern, usw.

... zu Hause:

um Ihre elektrischen Leitungen und Kabel von Haushaltsgeräten aufzuräumen, um Heimwerker- und Gartenutensilien, Schläuche, Skier, Tennisschläger usw. zu befestigen. Auch bestens geeignet um Pflanzen zu bündeln oder zu befestigen.

... im Büro:

um Kabel von Computern, Faxgeräten, Druckern, Kopiergeräte, Telefonen, Lampen und anderen technischen Geräten zu ordnen und Personen vor Unfallgefahren zu schützen.

**Spezifikation Klett-Kabelbinder****Verarbeitung**

Basismaterial	Nylon (PA) & Velours light
Konstruktion	extrudiert
Haken/cm ²	353 ± 10%
Gesamtstärke	1.10 - 0.20 mm
Gewicht/m ²	500 ± 60 g/m ²
Standardfarben	schwarz, weiss, blau, rot, grün, gelb
Farben für den Haken	transparent

Leistungswerte

Schälfestigkeit		mind. 1.3 N/cm
Scherfestigkeit		mind. 12.5 N/cm ²
Lebenszyklus (Anzahl öffnen/schliessen)	50% Verlust nach 500x öffnen	
Temperaturbeständigkeit	-20°C – ~+80°C	
Schmelzpunkt	150 - ~180°C	
Reissfestigkeit	mind. 140 N/cm	
Schrumpfen nach dem Waschen	max. 1% Länge, 0.5% Breite (3 x 60°C)	
Elektrisch leitend	nein	
Waschbarkeit	gut	
UV-Licht Resistenz	gut	
Feuchtebeständigkeit	gut	
Nähbarkeit	niedrig, aber möglich	
Chemikalienbeständigkeit	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol	

Test's

RoHS und REACH - Konformität	Test performed & conform
------------------------------	--------------------------

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt der Werte, die während eines Jahres, vor Herausgabe dieses Dokuments ermittelt wurden. Durch die Anwendungsvielfalt der Produkte fordern wir unsere Kunden auf, sich selbst zu vergewissern, dass das Produkt den Anforderungen ihrer Applikation entspricht. Die Verantwortung für Applikation und den Gebrauch des Produktes liegt beim Anwender bzw. beim Kunden, insbesondere gelten unsere AGB's und die allgemeinen Garantiebestimmungen, welche Sie im Internet abrufen können.





Standard-Sortiment

Klett-Kabelbinder

Strap Type	Grösse in mm
ETK-1-1	13 x 150
ETK-1-2	13 x 200
ETK-1-3	13 x 250
ETK-1-4	16 x 304

A = Breite: 13 mm
A = Breite: 16 mm (nur 304 Länge)

B = Länge: 150, 200, 250, 304 mm

Verpackung
100 Stück in Polybag

Strap Type	Grösse in mm
ETK-3-1	13 x 150
ETK-3-2	13 x 200
ETK-3-3	13 x 250

A = Breite: 13 mm
B = Länge: 150, 200, 250 mm

Verpackung
100 Stück in Polybag

Strap Type	Grösse in mm
ETK-5-1	11 x 110
ETK-5-2	13 x 170
ETK-5-3	13 x 200

A = Breite: 11 u. 13 mm
B = Länge: 150, 200, 250 mm

Verpackung
100 Stück in Polybag

Strap Type	Grösse in mm
ETK-7-2	7 x 200

A = Breite: 7 mm
B = Länge: 200 mm

Verpackung
100 Stück in Polybag

Meterware



Standardbreiten
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
max. 300mm

Speziell für den Retail-Markt
Rolle à 1m oder 5m für den Retailmarkt

Standardpräsentation: Rolle à 25m

Mindestbestellmenge für Meterware:
1 Rolle à 25m



Option

- Feuerhemmung F.R.T. für Luftfahrt, Feuerwehr, Automobil, etc.
(Feuerfestigkeit nach FAR 25.8.53 und UL94V-0, V-1, V-2)