




舟艇用片鎌錠



SICKLE HANDLES

スライド式扉の専用鎌錠

A-302
アルミニウム製A-302-R(表)
(Front)A-302-R(裏)
(Rear)鍵違い
Key difference[本体]
Main body[受け金具]
Catch

板厚 t=1.5
panel thickness
※右図取付け方法のイラストのように
しづり加工がしてあります。

※ The item is drawn into shape as shown in the
fitting method illustration on the right.

取付け方法
Installation method

商品番号 Product No.	RoHS 2D	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-302-L	● 2D	左開き用 Left-hand use	300	02034	¥5,800	5個~	¥5,568
A-302-R	● 2D	右開き用 Right-hand use		02035	¥5,800	5個~	¥5,568

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

特徴 Feature

- ・アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
- ・ワンタッチ操作で開閉できます。
- ・扉の外・内で操作できます。
- ・アルミニウム合金で軽量です。
- ・左開き用・右開き用(写真は右開き用です)。
- ・The product is finished by acrylic resin baking, providing excellent corrosion resistance.
- ・The door can be opened by one-touch operation.
- ・The door can be opened from either the inside or outside.
- ・The product is made of aluminum alloys, light.
- ・For the left-hand or right-hand use. (The photos show the right-hand use)

仕様

- ・材質: アルミニウム合金(ADC)
- ・表面仕上: 防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
- ・鍵番号: 鍵違い
- ・適用扉厚: 9~12mm
- ・付属品: 受座・キー2本

用途

- ・サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
- ・標準品...納期お問合せください

納期備考

- ・適用板厚以外の板厚はお問合せください。
- ・同一鍵番号も製作致します。

⚠ 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。

Specifications

- ・Material: Aluminum alloy (ADC)
- ・Finish: Acrylic resin baked after corrosion-resistant treatment
- ・Key No.: Key differences
- ・Applicable door thickness: 9 to 12mm
- ・Accessories: Catch and two keys

Specific-
use

- ・Sash sliding doors, small slide doors in ships and other various sliding doors.
- ・To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN

総合 24