



NUMBER C-316400

METRIC

三角度 13rd ANGLE PROJECTION



NOTE:
1. CONTACT DIMENSION & SPEC SEE C-917683

注 記:
1. コンタクト詳細寸法は、C-917683を参照のこと。

単位: 諸 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

M/F C-917683				316400-1			
C-917683 参照のこと				LOOSE PIESE COT. PART NO. ばら端子状型番			
MATERIAL & FINISH				日本イー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan			
材質及び仕上げ				AMP			
Copyright © 19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				日本イー・エム・ビー株式会社			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				適合電線所留径 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)	
10 REF : ±0.2 10 REF. 20 REF : ±0.25 30 REF. 100 REF : ±0.3 角 度 : ±3°				0.31-0.53mm ² (AWG22-20)		1.4-1.8mmφ	
材料 (MATERIAL)				仕上 (FINISH)			
SEE TABLE				SEE TABLE		SEE TABLE	
表参照				表参照		表参照	
DR. A.OISHI 18/JAN/98		DE. Y.NOGUCHI 18/JAN/98		R. 度 (SCALE)		LOC	
CHK. Y.NOGUCHI 18/JAN/98		APP. Y.KASHIWA 18/JAN/98		5-1 A		J	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		番号 (No.)		REV. SHEET	
				C-316400		B 1 OF 1	
名義 (NAME)				2.5mm シグナルダブルロック ばら端子状 リセブタクル コンタクト (L)			
				2.5mm SIGNAL DBL LOCK LOOSE PIESE REC. CONT. (L)			