




SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

NOTE (NOTES)

1. MATERIALE (MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).
2. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCiate, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.4µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 1.3µm NICKEL).
3. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.4µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 1.3µm NICKEL).
4. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.4 µm IN CONTACT AREA, OVER 1.3µm NICKEL).
5. FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCiate, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.8µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 1.3µm NICKEL).
6. FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.8µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 1.3µm NICKEL).
7. FINITURA (FINISH): STAGNATO 0.8µm ECCETTO LE ZONE TRANCiate. (TIN PLATED 0.8µm ALL OVER EXCEPT FOR CUTTING EDGES).
8. PER MINI-APPLICATORE (FOR MINI-APPLICATOR) P/N 781119-2.
9. PER APPLICATORE STD. (FOR STD. APPLICATOR).
10. PER UTENSILE MANUALE (FOR HANDTOOL) P/N 784044-1.

*** OBSOLETO**

NOTE (NOTES) 1 & 7	* 181270-6	REV 0	-	280530-6	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 6	-		-	280530-5	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 5	181270-4	REV AN	1-280530-4	280530-4	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 4	181270-3	REV AN	1-280530-3	280530-3	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 3	181270-2	REV AN	1-280530-2	280530-2	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 2	181270-1	REV AN	1-280530-1	280530-1	REV AN
MATERIALE E FINITURA: (MATL. & FINISH)	LOOSE-PIECE PART NUMBER: NOTA (NOTE) 10		STRIP PART NUMBER: (R. TO L.) NOTA (NOTE) 9	STRIP PART NUMBER: (L. TO R.) NOTA (NOTE) 8	

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY
DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED | RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAH. ISOLANTE (INS. DIA. RANGED)	RANGO FILO (WIRE RANGED)	SCALA (SCALE)
± 0.3	1.0-1.55MM	0.13-0.32 MM (26-22 AWG)	-
DIS. G. CAMPIA 30 JUNE 89	TE Connectivity		
DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	AMP MODU II REC. CONTACT, STD PRESSURE, C.O.S.I.		
REV. (REV.)	SIZE (DIM.)	NUMERO (CNS. NO.)	REV. (REV.)
AN1	I A3	C-280530	AN1

REV. (REV.)	REVISIONI (REVISION RECORD)	RK (RK)	DATA (DATE)
AN1	REVISED PER ECO-11-005140		