

低床超重量用キャスター

LOW-PROFILE HEAVY-DUTY SWIVEL AND RIGID CASTERS



K-590J
鉄製 自在

K-590K
鉄製 固定

特徴 Feature

●超車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。

●Roller bearings are incorporated in the wheel axle so wheel turns smoothly.

仕様 ●材質: 本体/熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪/ポリアミド (PA6)
●表面仕上: 本体/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途 ●大型・中型の各種機器
納期 ●標準品・・・納期お問合せください

Specifications ●Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC)
Wheel: Polyamide (PA6)
●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use ●Large or middle-sized equipment




K-590J-100






K-590K-100

[K-590J]



[K-590K]



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	φD	H	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
K-590J-80	●	2D/3D	自在 Swivel	80	120	6.86	1,800	31512	¥11,600	6個～ ¥11,130
K-590J-100	●	2D/3D	自在 Swivel	100	140	6.86	1,900	31513	¥14,400	4個～ ¥13,820
K-590K-80	●	2D/3D	固定 Rigid	80	120	6.86	1,200	31514	¥7,600	6個～ ¥7,300
K-590K-100	●	2D/3D	固定 Rigid	100	140	6.86	1,300	31515	¥10,500	6個～ ¥10,100

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスター
アジャスター
スライドルール



K

HEAVY-DUTY CASTERS

重量用
キャスター
双輪
キャスター
緩衝器付
キャスター
アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
ルール