

防水丸型平面ハンドル

WATERPROOF ROUND-SHAPED FLUSH HANDLES



A-53
亜鉛合金製

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
ハンドル

小型
ハンドル

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒


ジョイント
リンク

ワイヤ



PAT.PEND.



A-53



使用例
Example of application



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



適用板厚
Applicable panel thickness
t=1.6
パッキン
Packing

- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ
- 左右兼用型

- Waterproof (Using O-ring and packing)
- Easy-to-coat finish matching the exterior panel.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
 - 適用板厚: 1.6mm

用途

- バス・特装車・建設機械

納期

- 標準在庫品

- 備考
- ハンドルを押しながら回転させてください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)
 - Applicable panel thickness: 1.6mm

Specific use

- Buses, specially-equipped vehicles and construction equipment

Remarks

- Turn handle while pushing it.

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantiy	Bulk Price 単価 Price
A-53	2D	200	01208	¥1,200	10個～	¥1,152

● : RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

ROUND-SHAPED / SMALL-SIZED HANDLES

TAKIGEN
総合 25

527