

# アイボルト(一般タイプ) 首長アイボルト EYE BOLTS



**B-1130**  
ステンレス製

**B-130**  
鉄製

**B-1131**  
ステンレス製

**B-131**  
鉄製

## 仕 様

〔B-1130・B-1131〕

- 材 質: ステンレス鋼材(SUS304)
- 表面仕上: 電解処理

〔B-130・B-131〕

- 材 質: 一般構造用圧延鋼材(SS)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 付 属 品: ナット(M42以降はナットは付属していません。)

## 用 途

## 納 期

## 備 考

- キュービクル・配分電盤
- 標準品・・・即納します
- 本品はJIS(日本工業規格)B1168に準じた製品です。
- ボルト長さは、一般タイプと首長タイプの中間サイズもあります。お問合せ下さい。

## Specifications

〔B-1130・B-1131〕

- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Electrolytic treatment

〔B-130・B-131〕

- Material: Rolled steel for general structure (SS)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Accessories: Nut (Nut isn't stuck after M42)

Specific use ● Cubicles and power/distribution boards

Remarks ● Conformity to JIS B1168





B-1130-64



B-1130-16




B-1131-16



※ボルトキャップは881ページと1227ページをご参照下さい。  
※For bolt cap, see page 881 or 1227.

使用例  
Example of application


## 使用例 Example of application



垂直つり  
Vertical suspending

45度つり  
45° suspending

## 悪い例 Incorrect examples



横つり  
Side suspending

1本のロープでの  
たすきがけ  
One rope suspending



●45度つりの使用荷重は、ボルトの座面が密着し、2個のボルトの向きが使用例のように同一平面にある場合に適用する。

●When applying a 45° suspending load, bolt bearing surface must be fully stuck and direction of two bolts be the same flat surface as shown in the figure.

|                     | 材 質 Material       |           | RoHS | CAD | L (H1)<br>(参照)<br>(reference) | H2    | φD1 | φD2  | φD3 | φD4  | M   | ナット Nut |     | 使用荷重KN (kgf)<br>Working load |                                    | 製品質量(g)<br>Mass | コード Code           |           | 単 価 Price          |           | 量販価格 Bulk Price    |           |                    |           |
|---------------------|--------------------|-----------|------|-----|-------------------------------|-------|-----|------|-----|------|-----|---------|-----|------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                     | ステンレス<br>Stainless | 鉄<br>Iron |      |     |                               |       |     |      |     |      |     | W       | h   | 垂直つり<br>Vertical suspending  | 45度つり(2点)<br>45° suspending (2pts) |                 | ステンレス<br>Stainless | 鉄<br>Iron | ステンレス<br>Stainless | 鉄<br>Iron | ステンレス<br>Stainless | 鉄<br>Iron | ステンレス<br>Stainless | 鉄<br>Iron |
| アイボルト<br>Eye bolt   | B-1130-8           | B-130-8   | ●    | 2D  | 15                            | 33.3  | 17  | 32.6 | 20  | 6.3  | 16  | 8       | 13  | 6.5                          | 0.79 (80)                          | 40              | 10770              | 10358     | ¥220               | ¥90       | 32個～               | 70個～      | ¥213               | ¥87       |
|                     | B-1130-10          | B-130-10  | ●    | 2D  | 18                            | 41.5  | 21  | 41   | 25  | 8    | 20  | 10      | 17  | 8                            | 1.47 (150)                         | 75              | 10771              | 10359     | ¥300               | ¥90       | 32個～               | 70個～      | ¥291               | ¥87       |
|                     | B-1130-12          | B-130-12  | ●    | 2D  | 22                            | 51    | 26  | 50   | 30  | 10   | 25  | 12      | 19  | 10                           | 2.16 (220)                         | 130             | 10772              | 10360     | ¥430               | ¥110      | 20個～               | 60個～      | ¥417               | ¥107      |
|                     | B-1130-16          | B-130-16  | ●    | 2D  | 27                            | 60    | 30  | 60   | 35  | 12.5 | 30  | 16      | 24  | 13                           | 4.41 (450)                         | 245             | 10773              | 10361     | ¥670               | ¥170      | 16個～               | 40個～      | ¥650               | ¥165      |
|                     | B-1130-20          | B-130-20  | ●    | 2D  | 30                            | 71    | 35  | 72   | 40  | 16   | 35  | 20      | 30  | 16                           | 6.18 (630)                         | 430             | 10774              | 10362     | ¥1,150             | ¥290      | 12個～               | 40個～      | ¥1,116             | ¥281      |
|                     | B-1130-22          | B-130-22  | ●    | 2D  | 34                            | 84    | 43  | 81   | 44  | 18   | 40  | 22      | 32  | 18                           | 7.35 (750)                         | 590             | 11620              | 10363     | ¥2,750             | ¥540      | 8個～                | 30個～      | ¥2,668             | ¥524      |
|                     | B-1130-24          | B-130-24  | ●    | 2D  | 38                            | 90    | 45  | 90   | 50  | 20   | 45  | 24      | 36  | 19                           | 9.32 (950)                         | 880             | 10776              | 10364     | ¥2,300             | ¥620      | 8個～                | 20個～      | ¥2,231             | ¥601      |
|                     | B-1130-30          | B-130-30  | ●    | 2D  | 45                            | 110   | 55  | 110  | 60  | 25   | 60  | 30      | 46  | 24                           | 14.7 (1500)                        | 1,745           | 10777              | 10365     | ¥5,000             | ¥1,400    | 4個～                | 10個～      | ¥4,850             | ¥1,358    |
|                     | B-1130-36          | B-130-36  | ●    | 2D  | 55                            | 131.5 | 65  | 133  | 70  | 31.5 | 70  | 36      | 55  | 29                           | 22.6 (2300)                        | 3,110           | 10778              | 10366     | ¥12,000            | ¥4,700    | 4個～                | 5個～       | ¥11,640            | ¥4,559    |
|                     | B-1130-42          | B-130-42  | ●    | 2D  | 65                            | 150.5 | 75  | 151  | 80  | 35.5 | 80  | 42      | 65  | 36                           | 31.9 (3260)                        | 4,200           | 12966              | 12955     | ¥21,000            | ¥6,200    | 4個～                | 5個～       | ¥20,370            | ¥5,952    |
| 首長アイボルト<br>Eye bolt | B-1130-48          | B-130-48  | ●    | 2D  | 70                            | 170   | 85  | 170  | 90  | 40   | 90  | 48      | 70  | 40                           | 42.3 (4320)                        | 6,000           | 12967              | 12956     | ¥28,000            | ¥9,400    | 4個～                | 5個～       | ¥27,160            | ¥9,118    |
|                     | B-1130-64          | B-130-64  | ●    | 2D  | 90                            | 210   | 105 | 210  | 110 | 50   | 110 | 64      | 90  | 50                           | 84.7 (8650)                        | 12,500          | 12968              | 12957     | ¥83,000            | ¥20,000   | 4個～                | 5個～       | ¥80,510            | ¥19,400   |
|                     | B-130-80           |           | ●    | 2D  | 105                           | 263   | 130 | 266  | 140 | 63   | 130 | 80      | 105 | 60                           | 141 (14400)                        | 25,000          | 12958              |           | ¥44,000            |           | 5個～                |           |                    | ¥42,680   |
|                     | B-130-100          |           | ●    | 2D  | 130                           | 335   | 165 | 340  | 180 | 80   | 170 | 100     | 130 | 70                           | 188 (19200)                        | 45,000          | 12959              |           | ¥105,000           |           | 5個～                |           |                    | ¥101,850  |
|                     | B-1131-8           | B-131-8   | ●    | 2D  | 50                            | 33.3  | 17  | 32.6 | 20  | 6.3  | 16  | 8       | 13  | 6.5                          | 0.79 (80)                          | 50              | 12954              | 13005     | ¥400               | ¥170      | 24個～               | 40個～      | ¥388               | ¥163      |
|                     | B-1131-10          | B-131-10  | ●    | 2D  | 50                            | 41.5  | 21  | 41   | 25  | 8    | 20  | 10      | 17  | 8                            | 1.47 (150)                         | 80              | 10779              | 10367     | ¥480               | ¥170      | 20個～               | 40個～      | ¥466               | ¥163      |
|                     | B-1131-12          | B-131-12  | ●    | 2D  | 50                            | 51    | 26  | 50   | 30  | 10   | 25  | 12      | 19  | 10                           | 2.16 (220)                         | 145             | 10780              | 10368     | ¥660               | ¥190      | 16個～               | 40個～      | ¥640               | ¥184      |
|                     | B-1131-16          | B-131-16  | ●    | 2D  | 50                            | 60    | 30  | 60   | 35  | 12.5 | 30  | 16      | 24  | 13                           | 4.41 (450)                         | 270             | 10781              | 10369     | ¥970               | ¥260      | 12個～               | 40個～      | ¥941               | ¥252      |
|                     | B-1131-20          | B-131-20  | ●    | 2D  | 50                            | 71    | 35  | 72   | 40  | 16   | 35  | 20      | 30  | 16                           | 6.18 (630)                         | 490             | 10782              | 10370     | ¥1,800             | ¥410      | 12個～               | 35個～      | ¥1,746             | ¥398      |
|                     | B-1131-22          | B-131-22  | ●    | 2D  | 50                            | 84    | 43  | 81   | 44  | 18   | 40  | 22      | 32  | 18                           | 7.35 (750)                         | 690             | 10783              | 10371     | ¥4,000             | ¥720      | 8個～                | 25個～      | ¥3,880             | ¥698      |
|                     | B-1131-24          | B-131-24  | ●    | 2D  | 50                            | 90    | 45  | 90   | 50  | 20   | 45  | 24      | 36  | 19                           | 9.32 (950)                         | 960             | 10784              | 10372     | ¥4,300             | ¥950      | 8個～                | 20個～      | ¥4,171             | ¥922      |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。