


new



CE (2) RoHS IP68

Dimensioni in millimetri. Dimensions shown in millimetres.

Dati generali General data

Dati tecnici Technical data

N. poli	4	N. poles
Terminali	vite/perforazione screw/piercing	Terminals
Sezione cavo	max 4.0 mm ² (bussola STD STD terminals) 0.5 mm ² - 1.5 mm ² (bussola a perforazione piercing clip terminals)	Cable section
Diametro cavi min-max ⁽¹⁾	7.0 mm - 12.0 mm	Cable diameter min-max ⁽¹⁾
Grado di protezione (IP)	IP68 3bar (30m-1h)	Degree of protection (IP)
Corrente e tensione nominale	17.5A 450V	Rated current and voltage
T marking	T125°C	T marking
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C	Operating temperature
Categoria di sovratensione	II	Impulse withstand category
Tensione di tenuta ad impulso	6kV	Impulse withstand voltage
Grado di inquinamento	2	Pollution degree
Indice di tracking	PTI 175	Tracking index

Materie prime Raw materials

Corpo plastico morsetteria	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero black - grigio grey RAL7035	Terminal block housing
Pressacavi	PBT UL94 V0	Cable glands
Guarnizioni co-stampate e gommini	TPE verde green	Co-moulded seals and grommets
Bussole	ottone nichelato brass nickel plated	Contact screw terminals
Viti standard	M3 acciaio zincato passivato steel zinc plated	Standard screws
Viti perforazione	M3 acciaio zincato ottonato steel zinc brass plated	Piercing screws

Norme Standards

EN61984:2001

Note: (1) Per cavi $\varnothing \leq 7.0$ mm si consiglia l'utilizzo dell'accessorio codice 6000347LA. For cable $\varnothing \leq 7.0$ mm it is recommended to use the accessory code 6000347LA.
(2) Pending. Pending.

TH387 PATENTEDMINI-CONNETTORE PRESA-SPINA PROTETTO IP68. 4 POLI.
IP68 HIGH PROTECTION PLUG AND SOCKET MINI-CONNECTOR. 4 POLES.

TH387

Codice Order number**Bussole Inserts**

versione version	n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number
 PLUG	4		200	THB.387. A4A
 POWER SOCKET 			200	THB.387. B4A

Installazione a parete Panel-mounting installation

versione version		n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number	
	PLUG (Panel-mounted)	4		200	THB.387. C4A	
	POWER SOCKET 			200	THB.387. B4A	
	PLUG	4		200	THB.387. A4A	
	POWER SOCKET  (Panel-mounted)			200	THB.387. D4A	
Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks.					200	TH P .387.X4A

Note:   Bussole con vite. Per sezioni cavo < 1.0 mm² si consiglia l'utilizzo del puntalino. Contact screw terminals. For cable section < 1.0 mm² we suggest to use a cable tip.
  Bussola a perforazione max 1.5 mm². Piercing clip terminal max 1.5 mm².

Accessori da ordinare separatamente Accessories must be ordered separately**Altri accessori Other accessories**

versione version	codice order number	descrizione description
	6000212CC	dado nero per fissaggio a parete (figura 1) black nut for panel-mounting installation (figure 1)
 	601000600	vite per fissaggio a parete (figura 2) screws for panel-mounting installation (figure 2)

Note: Quantità minima ordinabile 200 pezzi. Minimum order quantity 200 pieces.

