


Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes

Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden



Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung	400 W
Maximum stand-off voltage Maximale Sperrspannung	5.8...376 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	DO-15 (DO-204AC)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

For bidirectional types (suffix “B”), electrical characteristics apply in both directions.
Für bidirektionale Dioden (Suffix “B”) gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.

Maximum ratings and Characteristics

Kenn- und Grenzwerte

Peak pulse power dissipation (10/1000 μ s waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 μ s)	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{PPM}	400 W ¹⁾
Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{M(AV)}$	1 W ²⁾
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	40 A ³⁾
Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlaßspannung	$I_F = 25\text{A}$	$V_{BR} \leq 200\text{ V}$ $V_{BR} > 200\text{ V}$	$V_F < 3.0\text{ V}^{3)}$ $V_F < 6.5\text{ V}^{3)}$
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	$-50...+175^\circ\text{C}$ $-50...+175^\circ\text{C}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	$< 45\text{ K/W}^{2)}$
Thermal resistance junction to lead Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlußdraht		R_{thL}	$< 15\text{ K/W}$




¹⁾ Non-repetitive current pulse see curve $I_{PPM} = f(t_r)$
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve $I_{PPM} = f(t_r)$

²⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

³⁾ Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Max. stand-off voltage Max. Sperrspannung at / bei I_D V_{WM} [V] / I_D [μ A]		Breakdown voltage at $I_T = 1$ mA Abbruch-Spannung bei $I_T = 1$ mA) at / bei $I_T = 10$ mA V_{BR} [V]		Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I_{PPM} (10/1000 μ s) V_C [V] / I_{PPM} [A]	
BZW 04-5V8	5.8	1000	6.8 $\pm$ 5%	6.45...7.14 *)	10.5	38.0
BZW 04-6V4	6.4	500	7.5 $\pm$ 5%	7.13...7.88 *)	11.3	35.4
BZW 04-7V0	7.02	200	8.2 $\pm$ 5%	7.79...8.61 *)	12.1	33.0
BZW 04-7V8	7.78	50	9.1 $\pm$ 5%	8.65...9.55	13.4	30.0
BZW 04-8V5	8.55	10	10 $\pm$ 5%	9.5...10.5	14.5	27.6
BZW 04-9V4	9.4	5	11 $\pm$ 5%	10.5...11.6	15.6	25.7
BZW 04-10	10.2	5	12 $\pm$ 5%	11.4...12.6	16.7	24.0
BZW 04-11	11.1	5	13 $\pm$ 5%	12.4...13.7	18.2	22.0
BZW 04-13	12.8	5	15 $\pm$ 5%	14.3...15.8	21.2	19.0
BZW 04-14	13.6	5	16 $\pm$ 5%	15.2...16.8	22.5	17.8
BZW 04-15	15.3	5	18 $\pm$ 5%	17.1...18.9	25.2	16.0
BZW 04-17	17.1	5	20 $\pm$ 5%	19.0...21.0	27.7	14.5
BZW 04-19	18.8	5	22 $\pm$ 5%	20.9...23.1	30.6	13.0
BZW 04-20	20.5	5	24 $\pm$ 5%	22.8...25.2	33.2	12.0
BZW 04-23	23.1	5	27 $\pm$ 5%	25.7...28.4	37.5	10.7
BZW 04-26	25.6	5	30 $\pm$ 5%	28.5...31.5	41.5	9.6
BZW 04-28	28.2	5	33 $\pm$ 5%	31.4...34.7	45.7	8.8
BZW 04-31	30.8	5	36 $\pm$ 5%	34.2...37.8	49.9	8.0
BZW 04-33	33.3	5	39 $\pm$ 5%	37.1...41.0	53.9	7.4
BZW 04-37	36.8	5	43 $\pm$ 5%	40.9...45.2	59.3	6.7
BZW 04-40	40.2	5	47 $\pm$ 5%	44.7...49.4	64.8	6.2
BZW 04-44	43.6	5	51 $\pm$ 5%	48.5...53.6	70.1	5.7
BZW 04-48	47.8	5	56 $\pm$ 5%	53.2...58.8	77.0	5.2
BZW 04-53	53.0	5	62 $\pm$ 5%	58.9...65.1	85.0	4.7
BZW 04-58	58.1	5	68 $\pm$ 5%	64.6...71.4	92.0	4.3
BZW 04-64	64.1	5	75 $\pm$ 5%	71.3...78.8	103	3.9
BZW 04-70	70.1	5	82 $\pm$ 5%	77.9...86.1	113	3.5
BZW 04-78	77.8	5	91 $\pm$ 5%	86.5...95.5	125	3.2
BZW 04-85	85.8	5	100 $\pm$ 5%	95.0...105	137	2.9
BZW 04-94	94.0	5	110 $\pm$ 5%	105...116	152	2.6
BZW 04-102	102	5	120 $\pm$ 5%	114...126	165	2.4
BZW 04-111	111	5	130 $\pm$ 5%	124...137	179	2.2
BZW 04-128	128	5	150 $\pm$ 5%	143...158	207	2.0
BZW 04-136	136	5	160 $\pm$ 5%	152...168	219	1.8
BZW 04-145	145	5	170 $\pm$ 5%	162...179	234	1.7
BZW 04-154	154	5	180 $\pm$ 5%	171...189	246	1.6
BZW 04-171	171	5	200 $\pm$ 5%	190...210	274	1.5
BZW 04-188	188	5	220 $\pm$ 5%	209...231	301	1.4
BZW 04-213	213	5	250 $\pm$ 5%	237...263	344	1.3
BZW 04-239	239	5	280 $\pm$ 5%	266...294	384	1.2
BZW 04-256	256	5	300 $\pm$ 5%	285...315	414	1.1
BZW 04-273	273	5	320 $\pm$ 5%	304...336	438	1.0
BZW 04-299	299	5	350 $\pm$ 5%	332...368	482	0.9
BZW 04-342	342	5	400 $\pm$ 5%	380...420	548	0.9
BZW 04-376	376	5	440 $\pm$ 5%	418...462	603	0.8



For bidirectional types (suffix “B”), electrical characteristics apply in both directions.
Für bidirektionale Dioden (Suffix “B”) gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.

The standard tolerance of the breakdown voltage for each type is $\pm 5\%$.
Die Toleranz der Arbeitsspannung jeder Diode beträgt in der Standardausführung $\pm 5\%$.

e.g.: BZW 04-154B = bidirectional diode $V_{WM} = 154$ V, $V_{BR} = 180$ V ($\pm 5\%$)
BZW 04-28 = unidirectional diode, $V_{WM} = 28.2$ V, $V_{BR} = 33$ V ($\pm 5\%$)

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden