


Connessione	3x4 mm ²
Tensione nominale	250V
Corrente nominale	16A
Grado di protezione	IP68 (1,3 mt di profondità)
Per cavi	Neoprene PVC
Esterno del cavo	Ø min 6,5 mm Ø max 12 mm
Omologazioni	Interlek SEMKO in conformità alla Norma EN-60998-2-1:2004

Connection	3x4 mm ²
Rated voltage	250V
Rated current	16A
Protection degree	IP68 (1,3 mt depth)
For cables	Rubber PVC
Cable's external	Ø min 6,5 mm Ø max 12 mm
Certification	Interlek SEMKO in compliance with Standard EN-60998-2-1:2004

- Morsettiera 3 Poli 4 mm² con lamella di protezione (cod. 005625/3/427)
- Vite autofilettante (2) in acciaio Inox Ø 4,2x16 mm (cod. 005625/4/1682)
- Adattatore (4) per cavi di Ø esterno min 6,5 mm - max 9,5 mm (cod. 5670/13/10)

- Terminal block 3 Poles 4 mm² with protection wire (code 005625/3/427)
- Self-threading screw (2) in stainless steel Inox Ø 4,2x16 mm (code 005625/41682)
- Adapter (4) for cables' external Ø min 6,5 mm - max 9,5 mm (code 5670/13/10)



21 Nylon 66 RV-AE

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)							 Arancio / Orange	Omologato / Certified
	A	B	C	D	E	F	G		
5625	*	44	24	**	23	31	20	 21 Materiale / Material	
* Con cavi da 9,5 a 12mm² A=95 Con cavi da 6,5 a 9,5mm² A=105 With cables from 9,5 to 12mm² A=95 With cables from 6,5 to 9,5mm² A=105 ** Diametro esterno del cavo: Ø min 9,5 - max 12 (senza adattatori) Diametro esterno del cavo: Ø min 6,5 - max 9,5 (con adattatori) Cables ext. diameter: Ø min 9,5 - max 12 (without adapters) Cables ext. diameter: Ø min 6,5 - max 9,5 (with adapters) *** ExFxG= max volume interno disponibile ExFxG= max internal room available									

Esempio di montaggio *Paguro*® 5625 Assembly's example *Paguro*® 5625

