



A-416

大型フラットハンドル

LARGE-SIZED FLUSH HANDLES

フラットハンドル最強タイプ


PAT.PEND.

特徴 Feature

- フラットハンドル最大のサイズです。
- ボディはアルミ合金が主材なので大型でも軽量です。
- ハンドル軸部は回転モーメントにも耐えられるステンレスロストワックスを使用
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-416-TAK60)
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 操作しやすい、跳ね上げ式防塵カバー付
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- It's the largest-sized flush handle.
- The body is mostly made of aluminum alloy; it's lightweight, though it's the largest-sized.
- The handle underwent a stainless steel lost-wax process, so it's resistant to moment of turning force.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-416-TAK60)
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- It's attached with the easy-to-operate swing type dustproof cover.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)





A-416

キーNo.TAK60 キーNo.0200
Key Key

商品番号 Product No.	RoHS 	CAD 	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
					数量 Quantity	単価 Price
A-416-TAK60	●		本品専用止め金 Special stopper plate	04151	¥8,000	5個～ ¥7,680
A-416	●			03157	¥8,000	5個～ ¥7,680

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions作動例
Example of operation

No.0200に代わるTAK50



詳細は246ページをご参照下さい

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

FLUSH SWING HANDLES

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

総合 21

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

252