



Klemmprüfspitzen / clamp-type test probes

KLEPS 3 ST



Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange. Geeignet für sehr dünne Drähte und dicht nebeneinanderliegende Kontaktstellen. Steckbar mit MKL(...) und MAL(...) - Leitungen.	Miniature clamp-type test probe with rotating grip jaws. Suitable for very thin wires and densely packed contacts. Connects with MKL... and MAL... leads.
Typ	Type	KLEPS 3 ST	KLEPS 3 ST
Klemmbereich	Clamping range	3,5 mm	3,5 mm
Klemmart	Clamp type	drehbare Greifzange	rotating grip jaw
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	● 973 592-100 ● 973 592-101	
Zeichnung	Drawing		
			
Technische Daten	Technical data		
Anschlußart	Type of termination	ungefederter Stift Ø 0,64mm	unsprung pin Ø 0.64 mm
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC / 60 VDC	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT I	CAT I
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (Please consider derating curve)	2 A	2 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	10 mOhm	10 mOhm
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Greifzange: Federstahl, Stift: Messing	grip jaws: spring steel, pin: brass
Kontaktflächenmaterial	Contact surface material	Greifzange: Zinn, Stift: Nickel	grip jaws: tin, pin: nickel
Gehäusematerial	Housing material	PBT	PBT
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions		
Temperaturbereich	Temperature range	-25°C bis +100°C	-25°C to +100°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)	UL 94 HB	UL 94 HB