

all empty ABS 175/100 HT



Bestellzeichen:	ABS 175/100 HT	EAN Code:	6418074023223
Artikelnummer:	6081921	E-Nummer:	3420643
Beschreibung:	Gehäuse ABS • rauchgrau transparenter Deckel hohes Unterteil		
Anmerkungen:		Dänemark: Italien: Schweden: Norwegen:	8212023615 7362115 2535866

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:			
mm:	180	180	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67			
inch:	7.1	7.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07			
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert			
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja			
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB			
Deckelfarbe: Rauchgrau				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650			
Polyamid				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13			
Deckelschraubenmaterial:							
Deckelschraubenfarbe: Schwarz							
Dichtungsmaterial: TPE							
Temperatur Bereich:							
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C						
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C						
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F						
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F						
Zubehör:							
MIV 175	Montageplatte						
MIN 15	Tragschiene TS 15						
MIV 15	Tragschiene TS 35						
FP A 175/180	Frontplatte						
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)						
FP 22046	Wandbefestigungslaschen						
Zertifikate:							
Fimko							
Europe EN 62208: 2003							
Gost R							

