


Strangpreßprofil mit
2 Kühlkanälen
Typ: WK 85 oder FK 85

Alle Kennlinien bei U-förmigem Strömungsverlauf
All diagrams for U-shaped flow-direction

Standard-Anschlüsse für WK 85 siehe Seite 80
Standard connectors for WK 85 see page 80





AL-Bogen nur für WK
(ansonsten Schlauch)

Für Clipmontage geeignet.
Clip auf Seite 96 bitte separat bestellen!

Anwendungsbeispiel


Bestell-Nr.

WK 85




Technische Daten

Länge (mm): nach Kundenwunsch
Material: AlMgSi 0,5 F22
Anschlußgewinde: G 1/4"
Gewicht (ohne Anschlußarmaturen)
(g/10 cm): 190





WK 85

Aluminium-Kühlkanal
Aluminium-Channels




Bestell-Nr.

FK 85.1



Technische Daten


Länge (mm): nach Kundenwunsch
Material: AlMgSi 0,5 F22
mit eingearbeitetem
Kupferrohr
Anschlußgewinde: M 8 x 0,75
Gewicht (ohne Anschlußarmaturen)
(g/10 cm): 270



FK 85.1

Kupfer-Kühlkanal
Copper channels

Verbindung nur mit Schlauch



Anschluß für FK 85.1
Connector for FK 85.1

Material: Messing
Material: Brass
für Schlauch: PVC D_A/D_I 15/9
Gewebeeinlage
for hose: PVC D_A/D_I 15/9
fabric lining