


重量戸車(VH兼用型)
WHEELS (VH combined use)

K-1020-50



K-20-50



[ステンレス製] Stainless steel

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	φD ₁	φD ₂	H	L	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	P	t	φd	許容荷重kN/2個当たり Allowable load / two units	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
K-1020-50	●	2D/3D	50	39	54	110	26	18	7	5	41	88	2.5	10	1.96	365	30775	¥4,500	6個～	¥4,365	
K-1020-60	●	2D/3D	60	48	65	120	28	20	8	5	47	98	3	10	2.94	590	30776	¥5,300	6個～	¥5,141	
K-1020-75	●	2D/3D	75	59	80	150	33	25	10	5	54	128	3	10	4.9	1,150	30777	¥7,600	6個～	¥7,372	
K-1020-90	●	2D/3D	90	72	100	180	38	27	14	6	60	146	4	14	6.86	1,630	30778	¥13,000	4個～	¥12,610	
K-1020-100	●	2D/3D	100	80	110	220	42	30	14	6	67	176	4	14	9.8	2,350	30779	¥18,000	4個～	¥17,460	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

[鉄製] Iron

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	φD ₁	φD ₂	H	L	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	P	t	φd	許容荷重kN/2個当たり Allowable load / two units	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	数量 Quantity	単価 Price
K-20-50	2D/3D	50	39	54	110	26	18	7	5	41	88	2.6	10	1.76	365	30758	¥990	10個～	¥960		
K-20-60	2D/3D	60	48	65	120	28	20	8	5	41	98	3	10	2.16	535	30759	¥1,160	10個～	¥1,125		
K-20-70	2D/3D	70	55	77.5	150	33	25	10	5	48	128	3	10	2.74	970	30760	¥1,500	10個～	¥1,455		
K-20-80	2D/3D	80	65	85	160	35	25	10	5	53	135	4	10	2.94	970	30761	¥1,850	10個～	¥1,795		
K-20-90	2D/3D	90	72	100	180	38	27	12	6	66	146	4	14	4.9	1,645	30762	¥2,500	6個～	¥2,425		
K-20-100	2D/3D	100	80	110	220	42	30	14	6	66	176	4	14	5.9	2,200	30763	¥3,550	6個～	¥3,444		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

K-1020
ステンレス製K-20
鉄製

特徴 Feature

- ・アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
- ・ステンレス製で耐食性に優れています。
- ・高級機械用ペアリング内蔵
- ・Match the angle rail and flat rail. (VH combined use)
- ・Corrosion-resistant stainless steel is used.
- ・Bearings for high-performance machine are built in.

[K-1020]

仕様
・材質: フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
車輪/ステンレス(SUS303)
ペアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)

- 用途
・門扉・食品機械・屋外用機器
- 納期
・標準品・・・納期お問合せください
- 備考
・鉄製もあります。(K-20) (車輪・黒塗装: 本体・亜鉛めっき処理)
・ペアリングがステンレス(SUS440C)製もあります。お問合せください。
・耐熱グリス仕様もあります。お問合せください。

[K-1020]

仕様
・Material: Frame: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Wheel: Stainless steel (SUS303)
Bearing: High carbon chromium bearing steels (SUJ)

- ・Finish: Abrasives used
Specific use
・Gate doors, food and outdoor equipment

ステンレス ガイドローラー
Stainless guide rollers

K-1040

ガイドローラーを引戸上部に取付けるとレールは下部の1本でOK。
鉄製もあります。詳細はお問合せください。

When guide rollers are attached to the upper of a sliding door,
only one lower rail is needed.
Iron-made is available.