

all empty ABS 2828 13 G



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 2828 13 G
Artikelnummer: 5880362
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074039064
E-Nummer:
 Finland: 3423763
 Italien: 7410140
 Schweden: 2539717
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	278	278	130	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	10.9	10.9	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe: RAL 7035				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelfüllmaterial: Polyamid				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe: Grau				Fimko
Dichtungsmaterial: Polyurethan				Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
EKOVT	Montageplatte			
EKOXT	Montageplatte Pertinax			
EKV 22	Tragschiene TS 35			
EKOZR	Zwischenrahmen (50 mm hoch)			

