







Empfohlenes Lochbild, Bauteilseite;
Toleranz nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

Recommended terminal layout, side of component;
tolerance as per DIN IEC 326 item 3 very fine




Marking
Aufschrift



Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)

Recommended cut-out for snap-in fixing
ledge opposite to snap-in direction



Fixierloch: Fuer Rahmenmontage Ø 1.3 ± 0.1
Fuer Lpl-Montage an den
gewuenschten Sitz angepasst


fixing hole: For snap-in fixing Ø 1.3 ± 0.1
For mounting on PC-board
fitted for desired fit

Schliesser 1-polig

Gesamtweg
Betoetigungskraft
Schaltspannung
Schaltstrom

SPNO

total travel 1.4mm ± 0.2mm
actuating force ca. 0.7 N
voltage max. 28 V
rating max. 100 mA

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 64251101	Index b
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH Radien RADII				Original Din A4			
fuer Winkel FOR ANGLE. ±			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.2	± 0.2	0	10	20	30mm	TASTE	
				>6-15	± 0.3	± 0.3						
				>15-30	± 0.3	± 0.3						
				>30-70	±	±						
				>70-120	±	±						
			>120-200	±	±					Keyboard Switch		
						CAD: NX V4.0						
						gez./DRAWN BY 24.07.07 BRC gepr./CHECKED BY						
b	52053	24.07.07	BRC			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.23.03.90			 MARQUARDT			
a	20657	25.01.91	WS									
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[6425.1101](#)