

Kabelconnectoren - ST-17S1N8A8005 - 1624531

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M17, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameter: 10 mm...12,5 mm

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356622424

Technical data

Algemeen

Opmerking	bestelinformatie crimpcontacten Ø 0,6 mm separaat bestellen
type vergrendeling	schroefvergrendeling
draairichting contactkamernummering	standaard
polarisatie	N
type contactaansluiting	crimpaansluiting
soort contacten	bus
aantal polen	17
contactdiameter vermogenscontacten	0,6 mm
nominale stroom per vermogenscontact bij 25 °C	3,6 A
kabelinvoer	10 mm ... 12,5 mm

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
----------------	------

Opgave volgens DIN EN 61984:2001

max. opstelhoogte	3000 m
nom./bedrijfsspanning vermogenscontacten	60 V
teststootspanning vermogenscontacten	1,5 kV
overspanningscategorie vermogenscontacten	III
vervuilingsgraad vermogenscontacten	3
teststootspanning signaalcontacten	60 V
overspanningscategorie signaalcontacten	II
vervuilingsgraad signaalcontacten	3

Kabelconnectoren - ST-17S1N8A8005 - 1624531

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
nominale spanning UN	60 V
nominale stroom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized 	
nominale spanning UN	60 V
nominale stroom IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

Kabelconnectoren - ST-17S1N8A8005 - 1624531

approvals

cULus Recognized  US

accessories

Crimpcontact

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Beschermkappen

ST-Z0007 - 1607777



Montagemateriaal

Kabelconnectoren - ST-17S1N8A8005 - 1624531

accessories

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050




Drawings

Kabelconnectoren - ST-17S1N8A8005 - 1624531

diagram




diagram



Kabelconnectoren - ST-17S1N8A8005 - 1624531

Maatschets



Kabelconnectoren - ST-17S1N8A8005 - 1624531

schematekening

