

Produkt

Bezeichnung	Fk 14/4 Ni
Typ	14mm Verbindungsstecker mit 4mm Federkorbstecker

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	4mm
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	
Bemessungsspannung	60V DC / 30V AC
Bemessungsstrom	30A

Material

Oberfläche	Nickel
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Kupfer-Beryllium, vernickelt
Gehäuse	Pa

Sonstiges

Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung