

K-413S

鉄製ストッパー付

K-420S

鉄製ストッパーなし

K-420SR

鉄製



自在キャスター
固定キャスター
Swivel and Rigid Casters



K

重量用
キャスター

CASTERS
キャスター

双輪
キャスター緩衝器付
キャスターアジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスターモニター
アームレベル
アジャスターペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

自在キャスター 固定キャスター

SWIVEL AND RIGID CASTERS




K-413S




K-420SR

[K-413S]

車径φ65・φ75
の取付け座
Base for wheel diameter of φ65 and φ75




車径φ100以上の取付け座
Base for wheel diameter of φ100 or more



[K-420SR]

車径φ65・φ75

の取付け座
Base for wheel diameter of φ65 and φ75



特徴 Feature

- 強力なストッパー付
- 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
- Unit is equipped with the powerful stopper.
- Select wheel material from wide variations according to your application.

仕様・材質

本体／冷間圧延鋼板(SPPC)

車輪／ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)

- 表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用 途 期

- 大型・中型の機器・作業台・ワゴン

納 期

- 標準品…納期お問合せ下さい

Specifi-
cations


- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC).
Wheel: Rubber (R), nylon (N), or urethane (UB)

• Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)


Specific use

- Large or middle-sized equipment, benches and wagons

車径φ65・φ75
の取付け座
Base for wheel diameter of φ65 and φ75




車径φ100以上の取付け座
Base for wheel diameter of φ100 or more




[K-420SR]

車径φ65・φ75

の取付け座
Base for wheel diameter of φ65 and φ75





車径φ100の取付け座
Base for wheel diameter of φ100



車径φ125・150

の取付け座
Base for wheel diameter of φ125 and φ150



※K-415Sは製造中止になりました。

※Production of K-415 has been stopped.

※本図・表中のW2はゴム車を示します。

※W2 on the table and the drawings indicates rubber-used wheel.

商品番号 Product No.	RoHS R車 N車 U車 U車 used wheel	CAD		φD	H	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂ (P' ₁ ×P' ₂)	L ₂	W ₂	t	φd	旋回半径 Slewing radius	許容荷重kN Allowable load			製品質量(g) Mass			ゴム車 Rubber-used wheel		ナイロン車 Nylon-used wheel		ウレタン車 Urethane-used wheel	
		R車 R-used wheel	N車 N-used wheel										R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UB車 UB-used wheel	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UB車 UB-used wheel	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price
K-413S-65-(車輪 Wheel)	● 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	65	85	58×70	42×55	29	26	2.3	8.8	69	0.49	0.69	0.69	440	365	401	30236	¥620	30241	¥550	30960	¥1,000		
K-413S-75-(車輪 Wheel)	● 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	75	93	58×70	42×55	28	26	2.3	8.8	69	0.59	0.78	0.78	485	390	426	30237	¥680	30242	¥590	30961	¥1,050		
K-413S-100-(車輪 Wheel)	2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	100	132	90×90	68×68 (71×71)	35	32	3.2	11	89	1.18	1.18	0.98	1,240	1,080	1,211	30238	¥1,610	30243	¥1,550	30962	¥2,350		
K-413S-125-(車輪 Wheel)	2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	125	168	102×102	75×75 (80×80)	38	35	4	11	105	1.47	1.47	1.27	1,840	2,000	1,863	30239	¥2,200	30244	¥2,500	30963	¥3,300		
K-413S-150-(車輪 Wheel)	2D 2D 2D 2D	150	190	102×102	75×75 (80×80)	41	35	4	11	117	1.57	1.57	1.37	2,110	2,400	2,076	30240	¥2,420	30245	¥2,850	30964	¥4,000		
K-420S-65-(車輪 Wheel)	● 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	65	85	58×70	42×55	29	26	2.3	8.8	63	0.49	0.69	0.69	440	365	345	30413	¥520	30418	¥440	30965	¥870		
K-420S-75-(車輪 Wheel)	● 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	75	93	58×70	42×55	28	26	2.3	8.8	67	0.59	0.78	0.78	485	390	372	30414	¥570	30419	¥470	30966	¥950		
K-420S-100-(車輪 Wheel)	2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	100	132	90×90	68×68 (71×71)	35	32	3.2	11	86	1.18	1.18	0.98	1,240	1,080	1,069	30415	¥1,310	30420	¥1,250	30967	¥2,050		
K-420S-125-(車輪 Wheel)	2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	125	168	102×102	75×75 (80×80)	38	35	4	11	102	1.47	1.47	1.27	1,840	2,000	1,622	30416	¥1,900	30421	¥2,250	30968	¥3,000		
K-420S-150-(車輪 Wheel)	2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	150	190	102×102	75×75 (80×80)	41	35	4	11	117	1.57	1.57	1.37	2,110	2,400	1,824	30417	¥2,120	30422	¥2,500	30969	¥3,700		
K-420SR-65-(車輪 Wheel)	● 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	65	85	70×47	55×28	/	26	2.3	8.8	/	0.49	0.69	0.69	260	185	231	30428	¥430	30433	¥310	30970	¥750		
K-420SR-75-(車輪 Wheel)	● 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	75	93	70×47	55×28	/	26	2.3	8.8	/	0.59	0.78	0.78	305	200	250	30429	¥500	30434	¥350	30971	¥820		
K-420SR-100-(車輪 Wheel)	2D 2D 2D 2D	100	132	110×78	80×45 (90×50)	/	32	3.2	11	/	1.18	1.18	0.98	810	650	828	30430	¥1,100	30435	¥980	30972	¥1,800		
K-420SR-125-(車輪 Wheel)	2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	125	168	140×94	100×56 (112×53)	/	38	3.5	11	/	1.47	1.47	1.27	1,360	1,600	1,361	30431	¥1,630	30436	¥1,950	30973	¥2,700		
K-420SR-150-(車輪 Wheel)	2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D	150	190	140×94	100×56 (112×53)	/	43	3.5	11	/	1.57	1.57	1.37	1,620	1,900	1,585	30432	¥1,900	30437	¥2,250	30974	¥3,400		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

総合 23★

1461