

ダブルシックルハンドル(両面タイプ)  
DOUBLE-SICKLE HANDLES (BOTH-SIDE TYPE)A-1299  
ステンレス製

PAT.PEND.

A-1299(表面)  
(Front)A-1299(裏面)  
(Rear)鍵違い  
Key difference

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
- 防水タイプ(シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Hooks are on both sides so a sliding door can be locked even when it is open.
- Waterproof (using sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 製品質量: 650g
- 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)  
(錆部のみSUS316)

- 表面仕上: 鏡面バフ研磨

- 鍵番号: 鍵違い

- 適用扉厚: 20~24mm

- 付属品: 受座・キー2本

用途

- 船舶用ドア・サッシ引戸・化学工場

納期

- 標準品...納期お問い合わせください

備考

- 適用板厚外の場合はお問い合わせください。

- 同一鍵番号もあります。

Specifications

- Mass: 650g
- Material: Stainless steel plate (SUS304)  
(Sickle only: SUS316)
- Finish: Mirror surface buffering
- Key No.: Key difference
- Applicable door thickness: 20 to 24mm
- Accessories: Two keys and catch

Specific use

- Ship or boat, sash sliding doors and chemical plants

Remarks







- Keyed alike is available.

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
				数量 Quantity	単価 Price
A-1299	2D	01355	¥12,000	5個~	¥11,600

●: RoHS10指令対応品


※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例  
Example of application

船体が揺れても扉は開閉両位置で固定されています。

Door is secured at opening/closing position even when a boat is pitched or rolled.

2-M4用皿穴  
countersink