



Beispiel

Bestellzeichen: ALN 060605
Artikelnummer: 7811060
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074016034
E-Nummer:
Finland: 3413045
Dänemark: 8212045619
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		66	60	46	Schutzart (EN 60529): IP 66/67/68
inch:		2.6	2.4	1.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material:		Aluminium			Zertifikate: Underwriters Laboratories Fimko UL Canada Gost R
Unterteilfarbe:		RAL 7001			
Deckelfarbe:		RAL 7001			
		Rostfreier Stahl			
Deckelschraubenmaterial:					
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:		-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:		-60 ... 175 °F			
Zubehör:					
TRM 0507		Tragschiene TS 15			
MIV 5		Tragschiene TS 35			
MR 75003		Selbstschneidende Taptite Schraube M3			
MRS 28540		Befestigungslasche 2 St.			

ALU 66x60x46

