

6794679
SJ034679
(ON 01MVAR)台裏図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
9	11.Jan.2007	061950	ADDITION OF ITEMS AND REDRAWN	—	T.SUZUKI	E.MATSUMOTO	A.ONOGAWA
10	15.Oct.2009	067605	REVISED FORM	—	H.NAKAJIMA	TOKAMURA	E.Matsumoto

- NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY. THE APPLICABLE CONTACTS ARE LISTED IN THE TABLE-1.
2. THE APPLICABLE CABLE IS SPECIFIED IN THE PART NUMBER.
PART NUMBER, THE APPLICABLE CABLE DIAMETER AND THE COLOR OF BUSHING ARE LISTED IN THE TABLE-2.
3. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
4. CONFIRM THE HANDING MANUAL FOR THE DETAILS OF WIRE SPECIFICATION.
5. JIG ADJUSTMENT IS REQUIRED WHEN USING 350-D02-2.
- 注1. コネクタは別売り品であり、適用コネクタは表-1による。
2. 本製品は、品名により適用ケーブル(ブッシング)が異なる。品名、適用ケーブル及び色相は表-2による。
3. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
4. 電線仕様詳細は、取扱説明書を確認してください。
5. 350-D02-2を使用する場合は、治具の調整が必要となります。

TABLE-1【APPLICABLE CRIMP CONTACT】

CONTACT SIZE コンタクト サイズ	PIECE 区分	APPLICABLE CONTACTS 適用コンタクト品名		TYPE タイプ	APPLICABLE WIRE (NOTE4) 適用電線(注4)	TYPE 工具種別	APPLICABLE TOOL AND APPLICABLE WIRE 適用工具と適用電線		TOOL HANDLING MANUAL 工具取扱説明書
		SOCKET CONTACT ソケットコンタクト	DWG No. 製品図番番号		AWG No.				
#22	INDIVIDUAL (100 CABLES) バラ状(100本)	JN1-22-208-R-PK0100	SJ035503	PRESS プレス	#20~#21	MANUAL 手動	CT150-2-JN1-D	#20, #21, #25△	T700253
		JN1-22-228-PK0100			#21~#25		CT150-2-JN1-E	#21, #23, #25△	
		JN1-22-268-PK0100			#26~#28		CT150-2-JN1-B	#22~#24, #26~#28	
	REELS (10000 CABLES) リール状(10000本)	JN1-22-208-R-10000	SJ035504	PRESS プレス	#20	SEMI- AUTOMATIC 半自動	350-JN1-2C OR 350-D02-2(NOTES)	#20~#28	T703294
		JN1-22-228-10000			#21~#25				T703082
		JN1-22-268-10000			#26~#28				

TABLE-2【APPLICABLE WIRE DIM.】

PART NUMBER 品名	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN1DS10SL1	φ57~73	BLACK
JN1DS10SL2	φ65~80	GRAY
JN1DS10SL3	φ35~50	BRICK



SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 10X#22
RATED VOLTAGE	: 200VAC MAX
RATED CURRENT	: 3A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 900VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩMIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: SEE NOTE2
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様

コンタクト : #22コンタクト 10本
定格電圧 : 200VAC以下
定格電流 : 3A以下/1芯
耐電圧 : 900VAC
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル : 注2
防水性能 : IP67(接合時)

WHITE MARKING AS INDICATED
白マーキング表示



DESIGNATION

命名法

JN1DS10SL※

MODIFICATION NUMBER(NOTE2)

モディファイ番号(注2)

CONTACT SIZE(L:#22)

コンタクトサイズ(L:#22)

TERMINATION(S:CRIMPING SOCKET)

結線方法(S:圧着ソケット)

NO. OF CONTACTS(10 CONTACTS)

芯数(10芯)

SHELL SIZE


シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION(D:STRAIGHT PLUG)

接栓形状(D:ストレートプラグ)

SERIES

シリーズ



MATED CONDITION(SCALE 1:1)

嵌合状態図(尺度 1:1)

DOF-0-212F(05.08)



11	PIN	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
10	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER		NOTE2
8	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
7	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
6	SPRING	1	STAINLESS STEEL		
5	COUPLING NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
4	O RING	2	SYNTHETIC RUBBER		COLOR:BLACK
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
2	SOCKET CONTACT	10	COPPER ALLOY	GOLD PLATING(0.1μmMIN)	SOLD SEPARATELY(NOTE1)
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)
JACS-5111		10.Aug.2000		2:1	JN1
JAHL-5111		製図 DR.		名称(TITLE)	
一般差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		JN1DS10SL※	
寸法(DIMENSION)		査閲 APPD.		(STRAIGHT PLUG)	
. ±0.8		承認 APPD.		(ストレートプラグ)	
.X ±0.4					
.XX ±0.1					
.XXX ±					
				質量(MASS)	
				7.7g	
				図面番号(DRAWING NO.)	版数 (REV.)
				SJ034679	10