




POS. 1

Schnitt G-H

W

Bemerkungen zu Pos. 1 :

- 1 Unbemaßte Radien R0.5
- 2 Kundenwarenzeichen nach VW 105 14 - C
- 3 Mittelschrift nach DIN 1451
- 4 Schrifthöhe 1.2
- 5 [] Maße für EMPB
- 6 Werkstoffkennzeichnung nach VDA (in Neuwerkzeugen vorgesehen)
- 7 Produktionsdatum nach VW 105 60 (in Neuwerkzeugen vorgesehen)

Ansicht "V"
M 2:1

Ansicht "W"
M 2:1

Schnitt E-F

Anlieferungszustand

ZSB

POS. 2

POS. 3

Bemerkungen zu Pos. 2 :

- 1 Unbemaßte Radien R0.5
- 2 Kundenwarenzeichen nach VW 105 14 - C (in Neuwerkzeugen vorgesehen)
- 3 Mittelschrift nach DIN 1451
- 4 Schrifthöhe 1.2
- 5 [] Maße für EMPB
- 6 Werkstoffkennzeichnung nach VDA (in Neuwerkzeugen vorgesehen)
- 7 Produktionsdatum nach VW 105 60 (in Neuwerkzeugen vorgesehen)

Bemerkungen zu Pos. 3 :

- 1 [] Maße für EMPB
- 2 Silikon-Kautschuk gem. SAE J 200
Typ: MS, GE406, A19, B97, E016, G11, Z1, Z2, Z3, Z4
Z1: Durometer Härte A 40±5°
Z2: Kältebeständigkeit -40°C
Z3: Ozonbeständigkeit gem. FLPM EU-EP 1-1, Stufe "0"
Z4: wärmluftbeständig +120°C

Zeichnung nur für VW

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1H0 973 117 B	963465 - 1	1H0 973 125 C	928469 - 1	B1	3	1	Dichtung	SILIKON	orange
		1H0 973 127 C	928470 - 1	C	2	1	Sicherungshülse	PA66 - GF13	schwarz
		1H0 973 119 B	962650 - 1	D4	1	1	Kostenkontaktgeh. 0.63mm, 3polig	PA66 - GF13	rot
VW-BESTELL.-NR.	AMP-BESTELL.-NR.	VW-EINZEL.-NR.	AMP-EINZEL.-NR.	REV.	POS.	STÜCK	BENENNUNG	MATERIAL	FARBE/OBERFL.

ZEICHNUNG GÜLTIG AB	
AMP	AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany
BENENNUNG	Kastenkontaktgehäuse 0.63mm, 3polig, ZSB
NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2 MM ± 2°	FORMAT A1
ZEICHNUNGS-NR. 963465	TÜRKONTAKTSCHALTERANSCHLUSS
MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 1
REV. D	