





Självhäftande Clips typ TY8H1S, RA, RB, SAC

Egenskaper och fördelar




Kablar, ledningar och slangar kan snabbt och enkelt installeras med detta clips.

Användningsområde


Dessa clips är lämpliga att använda i applikationer när det är svårt att komma åt, eller för ställen där självhäftande fästen är den enda möjliga metoden (t ex där hål inte är acceptabla).



TY8H1S Självhäftande clips



RA3-18 Självhäftande clips



RB5-14 Självhäftande clips



För mer information om de olika typerna av klister, se sida 120.

Materialdata

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	Uppfyller UL 94 V2 (utan lim)



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bredd (W2)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	Bunt Ø max D2	Material	Färg	Lim
151-22819	–	TY8H1	26,0	23,0	–	6,5	3,2	–	PA66	Naturell (NA)	–
151-12819	15 164 18	TY8H1S	26,0	23,0	–	6,5	3,2	–	PA66	Naturell (NA)	Akrylat
151-13018	–	RA3	13,0	13,0	5,0	5,0	–	3,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-13019	–	RA6	19,0	19,0	5,0	9,0	–	6,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-13020	–	RA9	19,0	19,0	7,5	12,5	–	9,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-13021	–	RA13	25,0	25,0	10,0	16,5	–	13,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-13119	–	RA18	28,5	28,5	10,0	23,0	–	18,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-14059	–	RB5	19,0	19,0	9,7	6,0	–	5,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-14000	–	RB5	19,0	19,0	9,7	6,0	–	5,0	PA66	Svart (BK)	Syntetgummi
151-13606	–	RB8	25,0	25,0	12,7	11,5	–	8,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-13601	–	RB8	25,0	25,0	12,7	11,5	–	8,0	PA66	Svart (BK)	Syntetgummi
151-00505	–	RB14	33,2	27,4	23,0	16,0	–	14,0	PA66	Naturell (NA)	Syntetgummi
151-00502	–	RB14	33,2	27,4	23,0	16,0	–	14,0	PA66	Svart (BK)	Syntetgummi

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.