


4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICHÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN. FORTSCHRITT
DIENEN , BEHALTEN WIR UNS VORZEICHNUNG GÜLTIG AB
DRAWING VALID FROM KW 27/92ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1991
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORRESERVIERTREV.
BÄNDERUNG
ECR-08-017250DATUM
09/07/08NAME
M.J.GNOT MEASURED EDGES ARE
NOT SCALEDALTERATIONS CONCERNING TECHN.
IMPROVEMENTS ARE RESTRICTED BY AMPVERWENDET FÜR -
NUMMER 134959

1 KOAX STECKVERBINDER NACH CECC 22120
COAX CONNECTOR COMPLIES WITH SPEC. CECC 22120

2 KOAX - STECKER (POS. 1,6,8) MONTIERT
MIT STIFTKONTAKT (POS. 2,5), MIT
ABSTANDSSCHEIBE (POS. 3) UND CRIMPHÜLSE
(POS. 4,7) IM PLASTIKBEUTEL VERPACKT

3 COAX PLUG (POS. 1,6,8) ASSEMBLED
WITH MALE CONTACT (POS. 2,5), WITH
SPACER (POS. 3) AND CRIMP FERRULE
(POS. 4,7) PACKED IN PLASTIC BAG

4 VERNICKELT NACH AMP SPEZ. 112-25-2
2.0 µm MIN. - 4.0 µm MAX. DICKE.
NICKEL PL. PER AMP SPEC. 112-25-2,
2.0 µm MIN. - 4.0 µm MAX. THK

5 VERGOLDET 0.1-0.2µm DICKE ÜBER
NOM. 4.0µm Ni P DICKE
0.1-0.2µm Au OVER NOM.
4.0µm Ni P PLATING

6 ANDERE KABELTYPEN AUF ANFRAGE
OTHER CABLETYP ON REQUEST


HANDCRIMPWERKZEUG PROFESSIONAL AMP
PN 734320-1 ODER STANDARD AMP PN
947488-1
HAND CRIMPING TOOL PROFESSIONAL AMP
PN 734320-1 ODER STANDARD AMP PN
947488-1

7 ABSTANDSSCHEIBE POS.3 NUR BEI
VERWENDUNG VON RG 62 BENUTZEN
USE SPACER POS.3 ONLY IN CASE OF
RG 62 CONNECTION

8 SONDERPACKEINHEIT 100 STK.
BULK PACKAGE PER 100 PCS.

9 AMP FIRMENZEICHEN
AMP LOGO

ABISOLIER - MASSE
STRIPPING DIMENSIONS



AMP | AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG/DESCRIPTION
COAXICON® SERIE BNC , KABELSTECKER
FÜR EINF. GESCHIRMTES FLEX.
KABEL , RG59 / RG62 , VOLLCRIMP
COAXICON® SERIES BNC ,
PLUG FOR SINGLE BRAID FLEX.
CABLE , RG59 / RG62 , CRIMP

K

BESTELL-NR. PART-NO.	POS. ITEM-NO.	STÜCK PIECES	BENENNUNG EINZELTEIL DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE PLATING FARBE/COLOR	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.15 ± -	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 134959
			GEZ. 18.7.91 ATZMANN	GEPR. 7.1.92 ZANDER		MASSTAB/SCALE 4:1	BLATT/SHEET 1 VON 2	REV. B

CAD-ORIGINAL

ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

A

A vertical number line with points A, B, C, and D. Point A is at the bottom, followed by B, then C, and D at the top. Tick marks are present at each point and between them. An arrow points to point B.