

Artikel-Nr.: 605081

Bez.: **LiYY/Steuerleitung ungeschirmt, grau, 25 m**

Adrikeit: **2 x 0,14 mm²**

Außendurchmesser: **3,10 mm**

LiYY

XX x 0,14 mm² ähnlich VDE 0812

Aufbau

Leiter: El-Cu-Litze,
Blankweich,

18 x 0,10 mm => 0,14 mm

Isolation: PVC YI 2
Farben
Shorehärte

optional (Standart: DIN 47100)
90 +/- 3

Verseilung: in Lagen

Endmantel: PVC YM2
Farbe
Shorehärte
Vollaufgespritz, talkumiert

optional (Standart: grau RAL 7001)
78 +/- 3

Technische Angaben:

Spannungsfestigkeit	> 1,2 kV
Isolationswiderstand	Bei 50 Hz eff. über 1 Minute.
Leiterwiderstand	min. 20 MΩ x km bei 20°
Betriebsspannung	max. 135 MΩ/km bei 20° max. 300 V

Temperaturbereich:

In Ruhe	-20° bis + 70°
In Bewegung	-10° bis + 70°

Flammwidrigkeit nach DIN VDE 0482 Teil 332-1-2 / IEC 60332-1-2