


NOTICE D'UTILISATION DU CALIBRE DE CONTROLE

TEST POUR CONTROLE DESTRUCTIF :

EMBOITER LE CALIBRE DANS LE CAPUCHON
IL ENTRE ET S'ENCLIQUETE SANS EFFORT
RETIRER LE CALIBRE (L'ERGOT EST ARRACHE OU PELE)
JETER LA PIECE APRES L'ESSAI

EFFORT D'INSERTION ET D'EXTRACTION CLIP DANS CAPUCHON

$$F_I \leq 20 \text{ N}$$
$$FE \geq 80 \text{ N}$$

TEMPERATURE D'UTILISATION:

PA 6.6 : 93°C MAXI EN UTILISATION CONTINUE

PA 6.6 CHALEUR : 135°C MAXI EN UTILISATION CONTINUE



NOTICE DE CONTROLE

- AU PIED A COULISSE OU AU PROJECTEUR DE PROFIL,
VERIFIER LES COTES PORTEES SUR LE DESSIN.
- TOUTE COTE MSP OU FONCTIONNELLE FIGURANT SUR
CE PLAN ET NON RESPECTEE SUR UN LOT, FERA L'OBJET
D'UN REFUS PAR RAPPORT AU CONTRAT QUALITE COMPOSANT.
- ▽ COTE FONCTIONNELLE
- (MSP) COTE SUIVIE EN MSP
- CE PLAN DE CONTROLE ETANT EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION,
POUR TOUT LITIGE, ON FERA REFERENCE AU

PLAN DE DEFINITION : N° 1544408

CONDITIONNEMENT

REFERENCE PRONER COMATEL	PN	REFERENCE RENAULT	MATIERE	REFERENCE R.V.I.	REFERENCE P.S.A.	COULEUR	N° DU CARTON GALJA	VRAC	NOMBRE DE PIECES PAR CARTON	NOMBRE DE PIECES PAR SAC	NOMBRE DE SAC PAR CARTON	POIDS DU CARTON
P8010084856	1544408-1	/	PA 6.6 (SMP 108)	/	9602399280	NATUREL	9	OUI	20000	10000	2	11.5 Kg
P801008485601	1544408-2	/		/	9255014280	BLANC						
P801008485602	1544408-3	/		5010210493	9255013680	NOIR						
P801008485603	1544408-4	/		/	9255014380	ROUGE						
P801008485604	1544408-5	/		/	9255014480	BLEU						
P801008485605	1544408-6	/		/	9255014580	JAUNE						
P801008485606	1544408-7	/		/	9255014680	GRIS						
P801008485608	1544408-8	/		/	9255014780	VERT						
P801008485609	1544408-9	/		/	9255014880	MARRON						
P801008485610	1-1544408-0	/		/	9255014980	LILAS						
P801008485612	1-1544408-1	/		/	9255010780	ORANGE						
P8010085856	1-1544408-2	7703297100		PA 6.6 CHALEUR (SMP 121)	/	/						
P801008585602	1-1544408-3	7703297093	/		/	NOIR						
P801008585603	1-1544408-4	7703297101	/		/	ROUGE						
P801008585604	1-1544408-5	7703297102	/		/	BLEU						
P801008585605	/	7703297103	/		/	JAUNE						
P801008585608	/	7703297104	/		/	VERT						
P801008585610	/	7703297105	/		/	LILAS						
P801008585612	/	7703297106	/		/	ORANGE						



		DWN/DESSINE 300CT2006 L. CORONELLI		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK/VERIFIE 300CT2006 P. FLORES			
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIÉES, SAUF INDICATION DE DÉCIMALES)	APVD/APROUVE 300CT2006 J. DAHER		NAME TITRE	
	1. PLC/DÉG. ±.1 2. PLC/DÉG. ±.1 3. PLC/DÉG. ±.1 4. PLC/DÉG. ±.1 ANGLES ±2° FINISH FINITION	PRODUCT SPEC. PRODUCT		CAPUCHON CLIP 6.35mm SECURITE CAP FOR 6.35mm POS. LOCK RECEPTACLE	
MATERIAL MATIERE		APPLICATION SPEC. APPLICATION		SIZE FORMAT	CAGE CODE
SEE TABLE		WEIGHT MASSE APPROX. 0.56 g		A2	00779
				DRAWING NO No PLAN	RESTRICTED TO RESERVE A
				C=1544408	-
CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT		UNIFORMED POUR REFERENCE		SCALE ÉCHELLE 000	SHEET FEUILLE 1
				OF DE 1	REV C1