

# 裏蝶番1型


## CONCEALED HINGES



**B-2008** チタン製  
**B-1008** ステンレス製  
**B-8** 鉄製



B-1008-1



パネルと蝶番の作動干渉はW5寸法を参考に現品と合せて御確認ください。

- [B-2008]  
仕様 ●材 質:純チタン2種  
●表面仕上:ビーズショット処理  
用途 ●港湾設備機器・配分電盤・制御盤・海洋機器・船舶・屋外用機器・表面処理機器
- [B-1008]  
仕様 ●材 質:ステンレス鋼板(SUS304)  
●表面仕上:光沢パレル研磨  
用途 ●配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
- [B-8]  
仕様 ●材 質:羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)  
軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)  
●表面仕上:羽根:防錆処理  
軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ●配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器  
●標準在庫品(チタン製品はお問合せください)  
●B-1008-16・B-8-16は抜き型も製作致します。  
●E形止め輪は付属されておりません。  
B-1024(773ページ)をご参照ください。

- [B-2008]  
Specifications ●Material: Pure titanium grade 2  
●Finish: Beading process  
Specific-use ●Harbor equipment power/distribution and control boards, ocean equipment, ship, outdoor or chemical equipment
- [B-1008]  
Specifications ●Material: Stainless steel plate (SUS304)  
●Finish: Barrel polishing
- [B-8]  
Specifications ●Material: Wing: Cold rolled steel plate (SPCC)  
Shaft: Cold rolled carbon steel wire (SWCH)  
●Finish: Wing: Rustproof treatment  
Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Remarks ●E-shaped retaining ring is not included. See page 773.

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き型蝶番

段付蝶番

フリージング

特装車蝶番

フリーザーヒンジ







特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器(B)

CONCEALED HINGES



商品番号(TI) Product No.	RoHS	CAD	L	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	(H2)	t	φD	N	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
																	数量 Quantity	単価 Price
B-2008-12	●	2D/3D	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	70	12885			
B-2008-14	●	2D/3D	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	24	12886			
B-2008-15	●	2D/3D	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	20	12887			
B-2008-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	13	22	3.2	1.5	3	3	12	12888			

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号(SUS304) Product No.	RoHS	CAD	L	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	(H2)	t	φD	N	※ d(商品番号) Product No.	縦2ヶ使用时 参考質量(kg) Door mass when using two pcs vertically	製品 質量 (g) Mass	コード Code		単価 Price	量販価格 Bulk Price					
																	抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type		抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
B-1008-1	●	2D/3D	65	86	28	58	26	28	42	6.3	3.0	6	5	5(B-1024-5)	25	245	11295	10607	¥870	¥870	16個~	¥835	16個~	¥835	
B-1008-2	●	2D/3D	50	75	24	51	20	26	39	5.2	2.0	6	3	5(B-1024-5)	12	120	11296	10608	¥550	¥550	20個~	¥528	20個~	¥528	
B-1008-3	●	2D/3D	40	70	22	48	21	23	35	5.1	2.0	6	3	5(B-1024-5)	9	95	11297	10609	¥530	¥530	20個~	¥509	20個~	¥509	
B-1008-4	●	2D/3D	32	63	22	41	19	19	28	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	6	45	11298	10610	¥380	¥380	20個~	¥365	20個~	¥365	
B-1008-5	●	2D/3D	25	60	22	38	18	17	26.5	3.9	1.5	4.5	3	3(B-1024-3)	4	35	11299	10611	¥360	¥360	20個~	¥346	20個~	¥346	
B-1008-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	13	22	3.1	1.5	3	3		3	20		10612	¥200			40個~	¥192		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号(SPCC) Product No.	RoHS	CAD	L	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	(H2)	t	φD	N	※ d(商品番号) Product No.	縦2ヶ使用时 参考質量(kg) Door mass when using two pcs vertically	製品 質量 (g) Mass	コード Code		単価 Price	量販価格 Bulk Price					
																	抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type		抜き型 Slip-joint type	固定型 Fixed type	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
B-8-1	●	2D/3D	65	85	28	57	25	27	43	6.4	3.2	6	5	5(B-1024-5)	25	256	10060	10065	¥240	¥250	50個~	¥231	50個~	¥240	
B-8-2	●	2D/3D	50	80	25	55	20	26	38		2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	12	136	10061	10066	¥160	¥170	60個~	¥154	80個~	¥164	
B-8-3	●	2D/3D	40	72	22	50	18	23	35	5.1	2.3	5.5	3	4(B-1024-4)	9	102	10062	10067	¥140	¥150	60個~	¥134	100個~	¥144	
B-8-4	●	2D/3D	32	65	23	42	17.5	16	35		2.3		3	3(B-1024-3)	6	66	10063	10068	¥120	¥130	60個~	¥115	100個~	¥125	
B-8-5	●	2D/3D	25	65.5	23	42.5	19	15	27	4.6	2.3	4.4	3	3(B-1024-3)	4	51	10064	10069	¥120	¥120	60個~	¥116	100個~	¥116	
B-8-16	●	2D/3D	20	46	17	29	12	14	23	3.8	2.0	3	3		3	28		10070	¥80			100個~	¥77		

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。