

Di-Li 1062 LED SET Hi-Power Spot



Technische Daten:

Für den Einsatz an Stereo- und Auflichtmikroskopen.

Die kostengünstigste Alternative zur klassischen Kaltlichtbeleuchtung.

Zwei spezial LED's an Schwanenhälsen ermöglichen eine schattenfreie Ausleuchtung. Regelbar, sehr gut positionierbar.

- Leistung: 6 Watt –Regelbar-
- Lichtfarbe: 6.000K (weiß)
- Stromversorgung: 230V
- Kabellänge: 180cm
- Arbeitsabstand: ca.10-200 mm

Features:

2-LED dual gooseneck lights. An ideal durable light source for microscopy, it provides a cool and focused, shadow-free illumination.

The lamps are 3Watt each (6 Watt in total) with fully adjustable intensity

- Powerful 6 Watt Variable Intensity LED Illuminator
- Great for Discriminating Lighting
- Perfect for Evenly Illuminating a Specimen without Heating
- 6000 Degrees Kelvin Lamp Color Temperature
- Durable Metal Construction
- Working Distance ca.10-200 mm