

Die **HICON** Steckverbinder finden im Audio- und Industriesektor großen Anklang. Die Kunden schätzen das schlichte Design, die hochwertige Qualität, sowie das seriöse Preisgefüge.

Die in Deutschland designten XLR Verbinder **HI-XCM3** und **HI-XCF3** sind sehr robust, hervorragend verarbeitet, besitzen eine zuverlässige Spannzangen-Zugentlastung mit 6 Spannbacken und sind schnell und kinderleicht zu verlöten.

Die Standardzugentlastung (für Kabel-Ø von 4,0 mm bis 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile:

- Die Zugentlastungskraft ist etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen und dabei wird das Kabel geschont!
- Die Kraft der Spannbacken wird auch bei großen Kabeldurchmessern auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird.

Für Kabeldurchmesser < 4 mm bestellen Sie bitte die Zugentlastung **HI-XSR40** dazu.

Bei den Versionen **HI-X3CM-G** und **HI-X3CF-G** werden beide Zugentlastungen für Kabel-Ø von 2,0 mm bis 8,5 mm mitgeliefert. Ideal für eine flexible Vorortmontage bei Installationen!

Wir gewähren Ihnen auf die HICON XLR-Steckverbinder 5 Jahre Garantie.

Verschiedene XLR-Adapter finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der Rubrik „Audio-Adapter“!

bisherige
Zugentlastungs-
Systeme



HICON
Zugentlastung



1



2

3-pol XLR, vernickelte Kontakte

Metallgehäuse schwarz, **90° abgewinkelt** (Einsatz nicht drehbar).
Für Kabel-Ø 6,0 bis 8,0 mm.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
1 3-pol male. Gedrehte, vernickelte Kontakte	HI-X3RM-M		
2 3-pol female. Vernickelte Kontakte		HI-X3RF-M	



3



4



5



6

5-pol XLR, versilberte Kontakte

Metallgehäuse schwarz.
Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
3 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, Kunststoffkappe schwarz	HI-X5CM-B		
4 5-pol female. Versilberte Kontakte, Kunststoffkappe schwarz		HI-X5CF-B	
5 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, Metallkappe schwarz	HI-X5CM-M		
6 5-pol female. Versilberte Kontakte, Metallkappe schwarz		HI-X5CF-M	



7



8

5-pol XLR, vergoldete Kontakte

Metallgehäuse schwarz, Metallkappe schwarz.
Für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR. male	BESTELL-NR. female	EMPF. VK-PREIS
7 5-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte	HI-X5CM-G		
8 5-pol female. Vergoldete Kontakte		HI-X5CF-G	