

Kupplung - PPC 1,5/S-NS/25 (24GY/1GNYE) - 3062003

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 25, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 84 mm, Höhe: 17,8 mm, Farbe: grau/grün-gelb

Bild zeigt Variante PPC 1,5/S/6

Produkteigenschaften

- ✓ Für die sichere und platzsparende Unterbringung von Steckkontakten in Kabelkanälen und Verteilerschächten
- ✓ Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology-COMBI-Kupplungen ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356670944

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Anschlüsse	1
Farbe	grau/grün-gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Belastungsstrom maximal	17,5 A (bei 1,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Nennstrom I _N	17,5 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja
Polzahl	25

Maße

Breite	84 mm
Länge	27 mm
Höhe	17,8 mm

Kupplung - PPC 1,5/S-NS/25 (24GY/1GNYE) - 3062003

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1 mm ²
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A1 / B1

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141151
eCl@ss 7.0	27141151
eCl@ss 8.0	27141151

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002021
ETIM 5.0	EC002021

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Kupplung - PPC 1,5/S-NS/25 (24GY/1GNYE) - 3062003

Zubehör

Abschlussdeckel

D-PPC 1,5/S - 3213690



Schraubwerkzeug

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Kodierelement

PC - 3040588



Kabelgehäuse

PH 1,5/S/3 - 3212756



PH 1,5/S/4 - 3212769



Kupplung - PPC 1,5/S-NS/25 (24GY/1GNYE) - 3062003

Zubehör

PH 1,5/S/5 - 3212772



PH 1,5/S/6 - 3212785



PH 1,5/S/7 - 3212798



PH 1,5/S/8 - 3212808



PH 1,5/S/9 - 3212811



Kupplung - PPC 1,5/S-NS/25 (24GY/1GNYE) - 3062003

Zubehör

PH 1,5/S/10 - 3212824



PH 1,5/S/11 - 3212837



PH 1,5/S/12 - 3212840



PH 1,5/S/13 - 3212853



PH 1,5/S/14 - 3212866



Klemmenmarker unbeschriftet

Kupplung - PPC 1,5/S-NS/25 (24GY/1GNYE) - 3062003

Zubehör

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



UCT-TMF 3,5 - 0829486



Klemmenmarker beschriftet

ZBF 3,5 CUS - 0829394



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Prüfstecker

MPS-MT - 0201744



Isolierhülse

Kupplung - PPC 1,5/S-NS/25 (24GY/1GNYE) - 3062003

Zubehör

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



Kupplung - PPC 1,5/S-NS/25 (24GY/1GNYE) - 3062003

Zubehör

MPS-IH BK - 0201731



Zeichnungen

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>