



特徴 Feature

- 三方締めで大きな扉もガッチャリと閉まります。
- 高級感のあるソフトデザイン
- ワンタッチ開閉
- 防錆アップのサチライトクロムめっき(A-520)
- 繊維強化樹脂で軽量、耐食性にも優れています。(AP-520)
- 左右兼用型

- Three-point securing enables a large door to tightly lock.
- High-grade image design.
- One-touch locking/unlocking.
- Rustproof satellite chrome plating (A-520).
- Lightweight and corrosion-resistant fiber reinforced plastic. (AP-520)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 材質: A-520/亜鉛合金(ZDC)
AP-520/ガラス繊維強化プラスチック(PBT, Gr30%)

- 表面仕上: A-520/サチライトクロムめっき(MZCr)
- 標準色: AP-520/ブラック
- 適用板厚: 1.0~3.0mm
- 付属品: キー2本

用途 大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
納期 標準品···即納します

- No.R0220キー・No.500キー・マスター方式の組み込みはお問合せ下さい。
- ロッド棒(AC-25-R)・ラッチ(C-40)と組合せてご使用下さい。

Specifications Material: A-520/Zinc alloy (ZDC)
AP-520/Glass fiber reinforced plastic (PBT, Gr30%)

- Finish: A-520/Satellite chrome plating (MZCr)
- Standard color: AP-520/black
- Applicable panel thickness: 1.0 to 3.0mm
- Accessories: Two keys

Specific-use Suitable for one-touch locking/
distribution boards and cases.

Remarks Use rod (AC-25-R) and latch (C-40) together.

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドルLATCH TYPE HANDLES
ラッチ式
スナッチ
リンク
フック式ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ


ラッチ式平面ハンドル

PLASTIC LATCH TYPE FLUSH HANDLES





ソフト操作でオープン＆クローズ



A-520



AP-520

キーNo.0200
KeyAP-520(裏面)
(Rear)パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS CAD	材質 Material	製品質量(g) Mass	コード Code	価格 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AP-520	▲ 2D	PBT	800	01804	¥5,600	5個~	¥5,376
A-520	▲ 2D	ZDC	960	01803	¥7,500	5個~	¥7,200

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。