


On-chip Type Pressure Sensors


形 式 Type	最大圧力 Absolute max. pressure kPa	測定圧力 Pressure range kPa	電源電圧 Supply voltage Volts	動作温度範囲 Operating temperature ℃	外 形 Package
EPX021	450	20 to 112	5	−40 to 110	金属ケース Can package
EPX035	200	60 to 107		−30 to 85	樹脂ケース Resin package

外形寸法 Dimensions, mm

EPX021




EPX035




压力变换特性 Pressure transfer curve

EPX021




EPX035



精度表 Pressure error

EPX021



EPX035

