




Aufschrift
Marking



1045.0903 μ

10(31)/250~40T100 10E3 15

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

NC NO
2 4


Wechsler 1-polig mit Trennhilfe
auf Oeffnerseite
single pole changeover with
positive action on NC

Schaltbetaetigungskraft ≤ 3.2 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 1 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ = 0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10450903	Index b	
			PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laenge LENGTH		Radien RADII							
0-6	± 0.1	± 0.2				>6-15	± 0.15	± 0.3	>15-30	± 0.2	± 0.5	>30-70	± 0.3	>70-120	± 0.4
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2										0 10 20 30mm		SCHNAPPSCHALTER Snap action switch			
b		78489	26.04.12	BRC							CAD: NX V6.0		 MARQUARDT		
a		77237	06.02.12	BRC							gez./DRAWN BY 20.04.11 BRC gepr./CHECKED BY				
		73338	26.05.11	BRC							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY									