

超重量用自在キャスター HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS



K-506
鉄製

本製品は製造中止となりました。

This product is no longer manufactured.



K-506-152

重量用
キャスター
双輪
キャスター
緩衝器付
キャスター
アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム


レベル
アジャスター

ペダル
ロック


ステップ

スライド
レール

[K-506-254]



[K-506-152の取付け座
Base for K-506-152]



特 徴 Feature

- 旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
- 旋回部・車軸部は十分なグリスを充填後シールを施してありますのでグリスの流出や不純物の混入などはありません。
- Special bearings are incorporated in the swivel and wheel axle.
- Grease is fully put and sealed in the swivel and wheel axle so grease never flows and foreign matter does not enter.

仕 様 ● 材 質：本体／熱間圧延鋼板 (SPHC)／铸铁 (FC)
車輪／硬質ウレタンゴム (PUR)

- 表面仕上：黒塗装
- 超大型の機器に最適
- 写真はK-506-152を示します。
(形状は車径φ254と若干異なります)
- 固定車はK-551をご使用ください。

Speci- ● Material: Main body: Hot rolled steel
fications plate (SPHC).
Cast iron (FC)
Wheel: Hard urethane rubber (PUR)

- Finish: Black coating
- Suitable for very large equipment
- Photo shows K-506-152. (shape is a little different from wheel diameter of φ254)
- Use K-551 for the rigid type.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	φD	H	L1×W1	P1×P2 (P'1×P'2)	L2	W2	t	φd	許容荷重kN Allowable load	製品質量(kg) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
K-506-152	●		152	213	162×108	121×59 (133×76)	58	45	8	13.5	6.86	6.75	30455	¥30,000	4個～ ¥29,100
K-506-254	●		254	368	178×153	127×102	70	76	19.5	16	26.46	27.22	30456	¥120,000	4個～ ¥116,400

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。