

平面ハンドル

FLUSH HANDLES


A-1240-B
ステンレス製

A-240-A
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 止め金はカジリ防止タイプを標準装備
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備
- 全体にアールがついたソフトデザイン
- パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の互換ができます)
- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Panel drilling dimension are same as A-240.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate.)

仕様

[A-1240-B]

- 材 質: ステンレス鋼鋳物 (SUS304)

- 表面仕上: ヘアライン仕上

- 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板

[A-240]

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)

- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)

- 付 属 品: キー2本・ビスセット

用途

納期

備考

- 配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- 摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。

- 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
- 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications

[A-1240-B]

- Material: Cast stainless steel (SUS304)

- Finish: Hairline finish

- Accessories: Two keys, screws, special stopper plate and installation plate

[A-240]

- Material: Zinc alloy (ZDC)

- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)


- Accessories: Two keys and screws

Specific use

- Power/distribution and control boards
- Use lubrication oil for moving parts. Especially be careful of sticking coating.

- The lock on this product is operated with the tip of the key.
- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


カジリ防止 止め金装備





A-240-A-1-1-TAK60

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
KeyキーNo.0050
Key

A-1240-B-2-1

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	備考 Remarks	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-1240-B-1-1	2D SUS	01728	¥11,000	5個~	¥10,560
A-240-A-1-1-TAK60	2D/3D ZDC	03618	¥1,700	30個~	¥1,632
A-240-A-1-1	2D ZDC	01524	¥1,850	30個~	¥1,776
A-240-A-1-2	3D ZDC	01689	¥1,350	30個~	¥1,296
A-1240-B-2-1	2D SUS	01570	¥8,200	5個~	¥7,872
A-240-A-2-1-TAK60	2D/3D ZDC	03619	¥1,300	50個~	¥1,248
A-240-A-2-1	2D ZDC	01525	¥1,600	50個~	¥1,536
A-240-A-2-2	3D ZDC	01382	¥1,300	50個~	¥1,248
A-1240-B-3-1	2D SUS	01730	¥8,000	5個~	¥7,680
A-240-A-3-1	2D/3D ZDC	01526	¥1,300	60個~	¥1,248
A-240-A-3-2	3D ZDC	01384	¥1,150	60個~	¥1,104



特注例

Example of custom made

ボタンに色をつけることができます。お問合せください。
Button can be colored red.



商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	L ₁	(L ₂)	(L ₃)	(L ₄)	(L ₅)	(L ₆)	(L ₇)	L ₈	L ₉	L ₁₀	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	W ₅	(H ₁)	H ₂	H ₃	t	P	φD	φd	R	最大適用板厚 Max.applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass
A-1240-B-1-1	0050	142	49.5	65.5	9.5	18	34.5	25.5	106	100.5	117	32	26	22	27	15	59	7	17	3.2	128	8	2-φ3.5	4.5	2.5	本品専用止め金 Special stopper plate	390
A-240-A-1-1-TAK60	TAK60																AC-25-AB-1N						360				
A-240-A-1-1	0200																						350				
A-240-A-1-2	鍵なし Without lock																										
A-1240-B-2-1	0050	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20	86	81.5	96	30	23	20	24	10	50.5	6	12.5	2.3	105	7	2-φ4.2	4	2	本品専用止め金 Special stopper plate	245
A-240-A-2-1-TAK60	TAK60							AC-25-AB-2N									220										
A-240-A-2-1	0200																										
A-240-A-2-2	鍵なし Without lock																										
A-1240-B-3-1	0050	84	23.5	61.5	8.5	/	/	20	53	48.5	63	28	23	/	24	9.5	26	6	12.5	2.3	72	7	φ4	4	2	本品専用止め金 Special stopper plate	165
A-240-A-3-1	0200																AC-25-AB-3N						160				
A-240-A-3-2	鍵なし Without lock																										
A-240-A-3-2	鍵なし Without lock																										

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ