



Deckbleche

Für Baugruppenträger Ripac EASY

- Gelocht oder geschlossen
- Optionale Verschraubung an den Seitenwänden mit Befestigungsclips zur zusätzlichen Abstützung

Deckbleche Ausführung 1, einschiebbar:

Die Deckbleche werden einfach in die vorderen Verbindungsschienen und in die hinteren Verbindungsschienen für Busplatinen-/Steckverbinder-montage eingeschoben.

Deckbleche Ausführung 2, einschiebbar/verschraubbar:


In diesem Anwendungsfall werden hinten zusätzliche Verbindungsschienen für Rückplattenmontage montiert. Die Verbindungsschienen für Busplatinen-/Steckverbinder-montage werden überbaut.

Die Deckbleche werden in die vorderen Verbindungsschienen eingeschoben und in den hinteren Verbindungsschienen für Rückplattenmontage verschraubt.


Material:
Aluminium

Lieferumfang:
2 Deckbleche

Ausführung 1



Ausführung 2



Ausführung 1

TE	Für Seitenwandtiefe mm	Best.-Nr. RP	
		gelocht	geschlossen
84	175	3634.685	3634.675
84	235	3634.690	3634.680

Ausführung 2

TE	Für Seitenwandtiefe mm	Best.-Nr. RP	
		gelocht ¹⁾	geschlossen ¹⁾
84	175	3634.650	3634.625
84	235	3634.655	3634.630
84	295	3634.660	3634.635
84	355	3634.665	3634.640
84	415	3634.670	3634.645

! Zusätzlich wird benötigt:

¹⁾ Befestigungsschrauben, VE 100 St.,
Best.-Nr. RP 3634.233,
siehe Seite 204.

+ Zubehör:

Befestigungsclips

VE	Best.-Nr. RP
50 St.	3634.450

Befestigungsschrauben für Befestigungsclips

VE	Best.-Nr. RP
100 St.	3634.420