

Benennung:	W-GYK (SCH) Einschraub-Wid.-Thermometer
Zeichnung-Nr.:	30.010-000 / A3
Änderungsstand:	B
Änderungsnummer:	11601
Sensor:	1 Pt1000 Ohm
Genauigkeit:	proportional zur DIN EN 60751 Klasse B
R innen:	0,27 Ω +/- 25%
Temperaturbereich:	-40°C bis +250°C
Anschlusskabel:	180 mm lang, 2x Ø 0,40 mm
Innen- und Außenisolation:	Teflon
Außenfarbe:	Weiß

Gehäuse:

Einbaulänge:	8 mm lang
Schlüsselweite:	13 mm
Werkstoff:	2.0401
Druckbeständig:	bis max. 40 bar
Anschlußart:	Gewinde G 1/8

Verteiler:	Bearb.	23.10.2001	Heckmann					HST-Ident-Nr.
	Gepr.							
				C	12043	18.04.05	Heckmann	
	TD			B	11601	16.10.02	Riedel	
				A	10074	30.07.97	Riedel	
	Datum	Name	Ind.	Änd.-Nr.	Datum	Name		Bemerkungen:

30.010.000