

BLITZ Schellen mit Nagel


Einsatztemperatur: -40°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
Material: - Nagelschelle: schlagfestes Polyethylen
 - Nagel: verzinkter Stahl
Ausstattung: Mit putzschonender Auflagefläche und exakter Nagelführung
Chemische Beständigkeit: Laugen und anorganische Säuren
Spannungsrisssgefahr: Niedrig

Type	WISKA-No. RAL 7035 	WISKA-No. white/weiß		 mm	 mm
WB 7/18	10060872	10060970	100/1000	4 - 7	2 x 18
WB 7/25	10060873	10060971	100/1000	4 - 7	2 x 25
WB 11/18	10061182	10060975	100/1000	7 - 11	2 x 18
WB 11/25	10060874	10060972	100/1000	7 - 11	2 x 25
WB 11/35	10060875	10060973	100/1000	7 - 11	2 x 35
WB 11/45	10061296	-	100/1000	7 - 11	2 x 45
WB 14/25	10060916	-	100/1000	10 - 14	2 x 25
WB 14/30	10060876	-	100/1000	10 - 14	2 x 30
WB 14/40	10060877	-	100/1000	10 - 14	2 x 40
WB 20/30	10060878	-	100/1000	14 - 20	2 x 30
WB 20/40	10060879	-	100/1000	14 - 20	2 x 40