




\* HOLES FOR MOUNTING BRACKET PROVIDED.

| PART No. | A      | B      | C     | TYPE | GAUGE | WT. (#) | PART No. | A      | B      | C     | TYPE | GAUGE | WT. (#) |
|----------|--------|--------|-------|------|-------|---------|----------|--------|--------|-------|------|-------|---------|
| AC-401   | 9.500  | 5.000  | 2.500 | C    | 0.040 | 0.500   | AC-429   | 7.000  | 5.000  | 3.000 | A    | 0.040 | 0.500   |
| AC-402   | 7.000  | 5.000  | 2.000 | A    | 0.040 | 0.333   | AC-430   | 6.000  | 4.000  | 3.000 | C    | 0.040 | 0.333   |
| AC-403   | 9.500  | 5.000  | 2.000 | C    | 0.040 | 0.500   | AC-431   | 6.000  | 4.000  | 2.000 | C    | 0.040 | 0.250   |
| AC-404   | 10.000 | 5.000  | 3.000 | A    | 0.040 | 0.625   | AC-433   | 17.000 | 6.000  | 3.000 | B    | 0.050 | 1.250   |
| AC-405   | 7.000  | 7.000  | 2.000 | A    | 0.040 | 0.500   | AC-1402  | 4.500  | 3.500  | 1.000 | C    | 0.040 | 0.125   |
| AC-406   | 9.000  | 7.000  | 2.000 | A    | 0.040 | 0.500   | AC-1404  | 5.000  | 4.000  | 2.000 | C    | 0.040 | 0.250   |
| AC-407   | 11.000 | 7.000  | 2.000 | B    | 0.040 | 0.625   | AC-1405  | 6.000  | 4.000  | 1.500 | C    | 0.040 | 0.250   |
| AC-408   | 12.000 | 7.000  | 3.000 | B    | 0.040 | 0.875   | AC-1407  | 8.000  | 4.500  | 1.500 | C    | 0.040 | 0.250   |
| AC-409   | 13.000 | 7.000  | 2.000 | B    | 0.040 | 0.750   | AC-1413  | 8.000  | 6.000  | 2.000 | A    | 0.040 | 0.333   |
| AC-411   | 15.000 | 7.000  | 3.000 | B    | 0.050 | 1.250   | AC-1414  | 14.000 | 6.000  | 3.000 | B    | 0.050 | 1.125   |
| AC-412*  | 17.000 | 8.000  | 3.000 | B    | 0.050 | 1.750   | AC-1416  | 17.000 | 7.000  | 2.000 | B    | 0.050 | 1.125   |
| AC-413   | 12.000 | 10.000 | 3.000 | B    | 0.050 | 1.250   | AC-1418  | 10.000 | 8.000  | 2.500 | B    | 0.040 | 1.000   |
| AC-414   | 14.000 | 10.000 | 3.000 | B    | 0.050 | 1.500   | AC-1419  | 12.000 | 8.000  | 2.500 | B    | 0.050 | 1.125   |
| AC-415*  | 17.000 | 10.000 | 2.000 | B    | 0.050 | 1.500   | AC-1421  | 15.000 | 9.000  | 3.000 | B    | 0.050 | 1.500   |
| AC-416*  | 17.000 | 10.000 | 3.000 | B    | 0.050 | 1.750   | AC-1422  | 17.000 | 10.000 | 5.000 | B    | 0.050 | 2.250   |
| AC-418*  | 17.000 | 12.000 | 3.000 | B    | 0.050 | 2.250   | AC-1424  | 12.000 | 12.000 | 3.000 | A    | 0.050 | 1.500   |
| AC-419*  | 17.000 | 13.000 | 2.000 | B    | 0.050 | 2.625   | AC-1426  | 17.000 | 13.000 | 5.000 | B    | 0.050 | 3.500   |
| AC-420*  | 17.000 | 13.000 | 3.000 | B    | 0.050 | 2.750   | AC-1427  | 17.000 | 14.000 | 3.000 | B    | 0.050 | 2.750   |
| AC-421   | 9.500  | 5.000  | 3.000 | C    | 0.040 | 0.625   | AC-1428  | 17.000 | 15.000 | 4.000 | A    | 0.050 | 3.250   |
| AC-423   | 17.000 | 7.000  | 3.000 | B    | 0.050 | 1.500   | AC-1429  | 17.000 | 15.000 | 6.000 | A    | 0.050 | 4.125   |
| AC-424   | 12.000 | 8.000  | 3.000 | B    | 0.050 | 1.250   | AC-1430  | 17.000 | 17.000 | 3.000 | A    | 0.050 | 3.250   |
| AC-427*  | 17.000 | 10.000 | 4.000 | B    | 0.050 | 2.500   | AC-1431  | 17.000 | 17.000 | 4.000 | A    | 0.050 | 3.875   |
| AC-428*  | 17.000 | 13.000 | 4.000 | B    | 0.050 | 3.250   |          |        |        |       |      |       |         |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Bud Industries:

[AC-1431](#) [AC-1430](#) [AC-1413](#) [AC-1414](#) [AC-1418](#) [AC-1419](#) [AC-1416](#) [AC-1427](#) [AC-1426](#) [AC-1429](#) [AC-1422](#) [AC-1407](#) [AC-1402](#) [AC-1405](#) [AC-1421](#) [AC-1404](#) [AC-1428](#) [AC-1424](#) [AC-423](#) [AC-433](#) [AC-428](#) [AC-412](#) [AC-402](#) [AC-420](#) [AC-403](#) [AC-414](#) [AC-413](#) [AC-411](#) [AC-416](#) [AC-429](#) [AC-419](#) [AC-421](#) [AC-415](#) [AC-431](#) [AC-404](#) [AC-424](#) [AC-430](#) [AC-406](#) [AC-418](#) [AC-427](#) [AC-408](#) [AC-407](#) [AC-401](#) [AC-405](#) [AC-409](#)