

Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 PIN 13,9 - 1860391

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918227135

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	30,48 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTBVA 2,5/...-G
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	12 A
Farbe	grün
Polzahl	7

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637

Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08 PIN 13,9 - 1860391

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>